

**Šroubové svorníkové svorky
ADP WF10/WF12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií připojovacího
svorníku**

Naše připojovací svorníky představují zavedenou
a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí.
Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují
vysokou produktivitu při plánování a instalaci
a udržitelnou bezpečnost při provozu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ADP WF10/WF12
Objednací číslo	1780940000
Verze	Šroubové svorníkové svorky, Profil krytu, Transparentní, 1000 mm
GTIN (EAN)	4032248241255
Mnž.	1 m

Šroubové svorníkové svorky ADP WF10/WF12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	1 000 mm	Šířka (v palcích)	39,37 inch
Výška	51,4 mm	Výška (v palcích)	2,024 inch
Hloubka	6,05 mm	Hloubka (v palcích)	0,238 inch
Čistá hmotnost	80 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Údaje materiálu

Materiál	Polykarbonát	Barevný	Transparentní
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Příchytka	Ano
-----------	-----

Rozměry

Rozměr k upevnění	7 mm
-------------------	------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-40-08-13	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks