Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vývod pro nosnou lištu, USB spojka (A-A) konstrukce podle IEC 61076-3-107

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-TO-USB
Objednací číslo	8946960000
Verze	Výstup svorkovnice, USB, IP20
GTIN (EAN)	4032248734955
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	38,3 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplota instalace	
Teplotní rozsah, instalace, max.	70 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Obecné informace

Připojení 1	USB A	Připojení 2	USB A
Propojení	USB	Barevný	Světle šedá
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Typ montáže	TS 35
Stupeň krytí	IP20		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-107

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9,1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-20

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výkres

