Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Servisní rozhraní FrontCom® Micro s RJ45 s IP 65

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCM-RJ45-FJ-A
Objednací číslo	1018810000
Verze	Modul FrontCom Micro RJ45, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248730063
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Tloušťka stěny, max.	3 mm	Tloušťka stěny, min.	1 mm
Čistá hmotnost	3,5 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Utahovací moment upevňovací matice	2 Nm	Připojení 1	RJ45
Připojení 2	IDC	Popis výrobku	Modul FrontCom Micro RJ45
Propojení	TIA-568A	Barevný	Černá
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Průřez izolace, max.	1,6 mm
Kategorie	Kat.6_A / Třída E_A (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Zlato na niklu
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Průměr pláště, min.	5,5 mm	Průměr pláště, max.	10 mm
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka	Stínění	360° stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu	Cykly zapojování	750

Elektrické vlastnosti

PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at

Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9,1	27-18-90-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení	c UL us LISTED
ROHS	Shoda

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výřez instalace

