

**THM
THM WO 24.5/62 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM WO 24.5/62 WS
Objednací číslo	1109130000
Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248885534
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	62 mm	Šířka (v palcích)	2,441 inch
Výška	24,5 mm	Výška (v palcích)	0,965 inch
Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Čistá hmotnost	557 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	Materiál	Polyesterová fólie
Počet na roli	2 500	Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	19.05 x 24.5 mm	Verze	Samolepicí
Šířka	62 mm		

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	150 mm²
Průřez vodiče, min.	0,75 mm²	Vnější prům. vodiče	6.1 - 13.7 mm
Vnější prům. vodiče, max.	13,7 mm	Vnější prům. vodiče, min.	6,1 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

THM
THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

