


# EMG 30-LG/SET

Obj.č.: 2940016



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2940016>

Souprava pouzdra elektroniky skládající se z pouzdra elektroniky a tiskových svorkových bloků, rastr 5

Údaje	
EAN	 4 017918 079796
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,05042 kg
Informace v katalogu	Strana 711 (CAT-1-2013)

#### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
06.08.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecně	
Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Materiál pouzdra	Vláknny vyztužený polykarbonát
Barva	zelená
Rozměry / póly	
Délka	75 mm

Konstrukční výška	47,5 mm
Šířka	30 mm
Počet pólů	10
Měřítka rastru	5 mm

**Technická data**

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Ztrátový výkon při 20 °C v horizontální montážní poloze	1,5 W 1,7 W 7,5 mm
	1,7 W 1,9 W 15 mm
	3,6 W 4,9 W 52 mm

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2941510	EMG-KA	Kryt svorky/šroubu, sada sestávající z 50 pásků pro svorky a šroubové otvory, 1 pásek pokryje 12 svorek.
<b>Obecně</b>		
2947912	P 1-EMG 30	Deska plošných spojů, pro montáž elektronických součástek
<b>Značení</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Popisovací štítek pro přístroje, šířka 22 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Popisovací štítek pro přístroje, úzký

**Další výrobky**


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
2947886	EMG 30-H 7,5MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 7,5 mm, šířka: 30 mm
2947899	EMG 30-H 15MM KLAR	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v čirém provedení Výška: 15 mm, šířka: 30 mm
2947909	EMG 30-H 52MM GN	Krycí čepička k ochraně zapouzdření konstrukčních dílů před dotykem a prachem v zeleném provedení Výška: 52 mm, šířka: 30 mm

**Sady produktů**


Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Allgemein</b>		
2947860	EMG 30-LG	Pouzdro elektroniky se západkovou patkou pro nosnou kolej EN 50022 k nasazení jedné desky plošných spojů bez svorek se šroubovým spojem a poklopem
1711026	MKDS 3/ 2	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
1711039	MKDS 3/ 3	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 3, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!
1711042	MKDS 3/ 4	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku



1 = horní hrana desky plošných spojů  
B = šířka pouzdra



Rozteč 5 mm  
a = osaditelná plocha 38 mm v krytu  
b = osaditelná plocha 45 mm v pouzdře

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.