


ME MAX 45 LC 3-3 KMGY

Obj.č.: 2890179

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2890179>

Kompletní pouzdro, Příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu, Barva: světle šedá, Šířka: 45 mm, Konstrukční výška: 114,5 mm, Počet pólů příčného spojení: 5

Údaje

EAN	 4 046356 074315
Poznámka	Na zakázku
Balení	10 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,07619 kg
Informace v katalogu	Strana 688 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
04.05.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.