


ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY

Obj.č.: 2869647


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2869647>

Supertenké pouzdro elektroniky pro nosnou lištu sběrnice rastr 6,2 mm, 4 připojovací roviny, 8 pólová pružinová svorka

Údaje	
EAN	 4 017918 975142
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,03882 kg
Informace v katalogu	Strana 683 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.04.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Kompletní pouzdro
Materiál pouzdra	PBT
Barva	světle šedá

Rozměry / póly

Délka	93,1 mm
-------	---------

Konstrukční výška	101,2 mm
Šířka	6,2 mm
Počet pólů	8
Měřítko rastru	6,2 mm

Technická data

Přípojka podle normy	CUL
Jmenovité napětí U_N	300 V
Jmenovitý proud I_N	8 A
AWG/kcmil	24-12
Indikátor1	CUL1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Nářadí

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	---------------	--

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.