

**MCZ řada
AP MCZ1.5 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Bočnice: pro elektrické komponenty v podobě svorkovnic.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP MCZ1.5 1674
Objednací číslo	8389030000
Verze	Bočnice, MCZ řada šedoběžová, Bočnice, Šířka: 1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190386849
Mnž.	50 ks

MCZ řada AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	91 mm	Délka (v palcích)	3,583 inch
Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Výška	55,85 mm	Výška (v palcích)	2,199 inch
Čistá hmotnost	5,961 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	120 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
Skladovací teplota, max.	55 °C	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	120 °C

Obecné údaje

Návod k instalaci Příímá montáž

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Technické údaje	WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Datový list**MCZ řada
AP MCZ1.5 1674****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**