

**VG K (standardní plastová kabelová průchodka)
VG M12-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelové průchodky pro profesionální použití v průmyslových aplikacích, které splňují nejvyšší požadavky kvality a bezpečnosti. Jsou k dispozici z polyamidu, polystyrenu a mosazi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M12-K67
Objednací číslo	1909660000
Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248536580
Mnž.	100 ks

VG K (standardní plastová kabelová průchodka) VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	30,5 mm	Délka (v palcích)	1,201 inch
Čistá hmotnost	3,66 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	15 mm	Délka závitu	8 mm
Kabelové vývodky	metrické	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Standardy	DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP67
Těsnění	NBR	Utahovací moment pojistné matice, max.	3,5 Nm
Utahovací moment pojistné matice, min.	2,5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	3,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	2,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	2,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	1,5 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	6,5 mm
Vnější průměr kabelu, min.	3 mm	Vnější závit	M 12

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP