

**VG K (standardní plastová kabelová průchodka)
VG M20-K67 6-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpávky, zásuvné konektory, zamykací prvky a
mnoho dalších.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M20-K67 6-12
Objednací číslo	1909690000
Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248536610
Mnž.	50 ks

VG K (standardní plastová kabelová průchodka) VG M20-K67 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	39,5 mm	Délka (v palcích)	1,555 inch
Čistá hmotnost	9,96 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP