

UK 16

Obj.č.: 3006014


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3006014>

Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Šířka: 10,2 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Údaje

EAN	 4 017918 091286
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,02032 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, KR, NK, RS

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3006027	D-UK 16	Zakončovací kryt, Délka: 42,5 mm, Šířka: 1,5 mm, Výška: 54 mm, Barva: šedá
3006108	D-UK 16 BU	Zakončovací kryt, Délka: 42,5 mm, Šířka: 1,5 mm, Výška: 54 mm, Barva: modrá
Montáž		
3003224	ATP-UK	Oddělovací deska oddílů, Délka: 56 mm, Šířka: 1,5 mm, Výška: 45,7 mm, Barva: šedá
3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnic KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupátrových a třípátrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá
1024250	EA 7	Jednotlivé kryty, barva: průhledná
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0204518	STL 16/10	Stupňová propojka, Počet pólů: 2, Barva: bílá hliníková
0204097	STL 35/16	Stupňová propojka, Počet pólů: 2, Barva: bílá hliníková
1302215	TS-K	Přepážka, Délka: 22 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá

Můstky

0203153	EB 2-10	Vložný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
0203328	EB 3-10	Vložný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá
0203137	EB 10-10	Vložný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá
0203483	FBI 2-10	Pevný můstek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná
0203276	FBI 10-10	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
0203234	SB 2-10/15	Spínací můstek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná

Značení		
0818069	UC-TM 10	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,6 x 10,5 mm
0824605	UC-TM 10 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 9,6 x 10,5 mm
0829142	UCT-TM 10	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 8,9 x 9,6 mm
0829623	UCT-TM 10 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 8,9 x 9,6 mm
1004225	WS 4-10	Výstražný štítek, Deska, žlutá, popsané: Znak blesku a varování anglicky, Způsob montáže: Šrouby, nýty, pro šířku svorek: 10 mm
1004429	WS 5-10	Výstražný štítek, Deska, žlutá, popsané: Znak blesku a varování anglicky, Způsob montáže: Šrouby, nýty, pro šířku svorek: 10 mm
0824941	ZB 10 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,15 x 10,5 mm
1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 10,15 mm

Zástrčka / adaptér		
0310541	KSS 10	Zkratovací zástrčka, Počet pólů: 2, Barva: černá
0303299	PSB 4/7/6	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: stříbrná
0303406	PSBJ 4/15/6 BK	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: černá
0303354	PSBJ 4/15/6 BU	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: modrá
0303419	PSBJ 4/15/6 FARBLOS	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: bezbarvá
0303370	PSBJ 4/15/6 GN	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: zelená
0303396	PSBJ 4/15/6 GY	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: šedá
0303325	PSBJ 4/15/6 RD	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: červená
0303383	PSBJ 4/15/6 VT	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: fialová
0303312	PSBJ 4/15/6 WH	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: bílá
0303367	PSBJ 4/15/6 YE	Zdíčka zkušební zástrčky, Barva: žlutá

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.