


STTB 2,5/2P-PV BU

Obj.č.: 3040685


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3040685>

Dvoupatrová svorkovnice, Průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12,
Typ připojení: Pružinové připojení/zástrčka, Šířka: 5,2 mm,
Barva: modrá, Způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5

Údaje

EAN	 4 017918 832544
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01065 kg
Informace v katalogu	Strana 381 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	2
Počet připojek	4
Barva	modrá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	71,5 mm
Výška NS 35/7,5	47,5 mm
Výška NS 35/15	55 mm

Technická data

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I_N	22 A
Jmenovité napětí U_N	500 V
Otevřená boční stěna	ja

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	28
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
Způsob připojení	Pružinové připojení/zástrčka
Délka odstranění izolace	10 mm
válečkový kalibr	A3

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, IECCEB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3040096	D-STTB 2,5/ 2P	Zakončovací kryt, Délka: 71,5 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 47,5 mm, Barva: šedá
Montáž		
3030747	ATP-STTB 4	Oddělovací deska oddílů, Délka: 88,7 mm, Šířka: 2 mm, Výška: 53 mm, Barva: šedá
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

Můstky

3030161	FBS 2-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená
3036877	FBS 2-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: modrá
3038969	FBS 2-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
3030174	FBS 3-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená
3036880	FBS 3-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: modrá
3038972	FBS 3-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá
3030187	FBS 4-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená
3036893	FBS 4-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: modrá
3038985	FBS 4-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: šedá
3030190	FBS 5-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená
3036903	FBS 5-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: modrá
3038998	FBS 5-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: šedá
3030213	FBS 10-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená
3036916	FBS 10-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: modrá
3039007	FBS 10-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá
3030226	FBS 20-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená
3036929	FBS 20-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: modrá
3038671	FBS 20-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: šedá
3038930	FBS 50-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: červená
3032114	FBS 50-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: modrá
3032127	FBS 50-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: šedá

Nářadí

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	---------------	--

Obecně

3039900	ST-IL	Obslužná nálepka pro svornici ST
3061169	STTB 2,5/2P-F	Šroubová příruba, pro šroubení zástrček COMBI, obrysové a dělení shodná s příslušnými svornicemi COMBI
3061428	STTB 2,5/2P-FS	Uzavírací příruba, Šířka: 5,2 mm, Výška: 40 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Značení

3040588	PC	Kódovací hvězdice, Délka: 3 mm, Šířka: 3 mm, Výška: 6 mm, Barva: červená
---------	----	--

0818153	UC-TMF 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm
0824638	UC-TMF 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm
0828744	UCT-TMF 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm
0829658	UCT-TMF 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm
0825025	ZBF 5 CUS	Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm

Zástrčka / adaptér

3002843	ISH 2,5/0,2	Izolační dutinka, Barva: bílá
3002856	ISH 2,5/0,5	Izolační dutinka, Barva: šedá
3002869	ISH 2,5/1,0	Izolační dutinka, Barva: černá
3032871	PAI-4-N GY	Zkušební adaptér, Barva: šedá

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Zástrčka / adaptér		
3040258	SP 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040698	SP 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3040708	SP 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá

3040261	SP 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040274	SP 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040287	SP 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040290	SP 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040300	SP 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040313	SP 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040326	SP 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040339	SP 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040342	SP 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040355	SP 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040368	SP 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040371	SP 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040384	SP 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040397	SP 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210619	SP-H 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210761	SP-H 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá

3210774	SP-H 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210787	SP-H 2,5/ 1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210790	SP-H 2,5/ 1-L BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210800	SP-H 2,5/ 1-L GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210813	SP-H 2,5/ 1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210826	SP-H 2,5/ 1-M BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210839	SP-H 2,5/ 1-M GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210842	SP-H 2,5/ 1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210855	SP-H 2,5/ 1-R BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210868	SP-H 2,5/ 1-R GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210622	SP-H 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210635	SP-H 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210648	SP-H 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210651	SP-H 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210664	SP-H 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210677	SP-H 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3210680	SP-H 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210693	SP-H 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210703	SP-H 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210716	SP-H 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210729	SP-H 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210732	SP-H 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210745	SP-H 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210758	SP-H 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040106	SPB 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040724	SPB 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3040711	SPB 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3040119	SPB 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040122	SPB 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040135	SPB 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040143	SPB 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040151	SPB 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3040164	SPB 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040177	SPB 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040180	SPB 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040193	SPB 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040203	SPB 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040216	SPB 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040229	SPB 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040232	SPB 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040245	SPB 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040407	SPDB 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040737	SPDB 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3040740	SPDB 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3040410	SPDB 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040423	SPDB 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040436	SPDB 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040449	SPDB 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3040452	SPDB 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040465	SPDB 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040478	SPDB 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040481	SPDB 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040494	SPDB 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040504	SPDB 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040517	SPDB 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040520	SPDB 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040533	SPDB 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040546	SPDB 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3041710	SPV 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3061017	SPV 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3061020	SPV 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041024	SPV 2,5/ 1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041037	SPV 2,5/ 1-L BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3041040	SPV 2,5/ 1-L GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá

3041053	SPV 2,5/ 1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041066	SPV 2,5/ 1-M BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3041079	SPV 2,5/ 1-M GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041082	SPV 2,5/ 1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041095	SPV 2,5/ 1-R BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3041105	SPV 2,5/ 1-R GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041723	SPV 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041736	SPV 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041749	SPV 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041752	SPV 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041765	SPV 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041778	SPV 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041781	SPV 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041794	SPV 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041804	SPV 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041817	SPV 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá

3041820	SPV 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041833	SPV 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041846	SPV 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041859	SPV 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá

Výkres/schéma

Výkres v měřítku





Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.