

# SP 2,5/11

Obj.č.: 3040355

Vyobrazení ukazuje 6-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3040355>

Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 832889 |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,03282 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 416 (CAT-3-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry

|       |         |
|-------|---------|
| Šířka | 57,2 mm |
| Délka | 15,8 mm |
| Výška | 39 mm   |

**Technická data**

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Zatěžovací proud maximální      | 24 A (při průřezu vodiče 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Zatěžovací rázové napětí        | 6 kV                                           |
| Stupeň znečištění               | 3                                              |
| Kategorie přepětí               | III                                            |
| skupina izolačního materiálu    | I                                              |
| Přípojka podle normy            | IEC 61984                                      |
| Jmenovitý proud I <sub>N</sub>  | 24 A                                           |
| Jmenovité napětí U <sub>N</sub> | 500 V                                          |
| Otevřená boční stěna            | nein                                           |
| Počet pólů                      | 11                                             |

**Data připojení**

|                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý                                                      | 0,08 mm <sup>2</sup>      |
| Max. průřez vodiče, tuhý                                                      | 4 mm <sup>2</sup>         |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min.                                                  | 28                        |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max.                                                  | 12                        |
| Min. průřez vodiče, ohebný                                                    | 0,08 mm <sup>2</sup>      |
| Max. průřez vodiče, ohebný                                                    | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG                                                 | 28                        |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max                                                | 14                        |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min       | 0,14 mm <sup>2</sup>      |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.      | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.         | 0,14 mm <sup>2</sup>      |
|                                                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max | 0,5 mm <sup>2</sup>       |
| Způsob připojení                                                              | Připojení tažnou pružinou |
| Délka odstranění izolace                                                      | 10 mm                     |
| válečkový kalibr                                                              | A3                        |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, RS, IEC EE CB  
Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

| Informace                 | Popis       | Popis výrobku                                                        |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Montáž</b>             |             |                                                                      |
| 3040559                   | PR          | Pojistka, Počet pólů: 1, Barva: oranžová                             |
| 3040630                   | PR/2        | Pojistka, Počet pólů: 2, Barva: oranžová                             |
| 3040614                   | PRZ         | Pojistka, Šířka: 5,2 mm, Délka: 3 mm, Počet pólů: 2, Barva: oranžová |
| 3040591                   | PSH 3- 6    | Spona přípojky stínění, Barva: černá                                 |
| 3040601                   | PSH 5-10    | Spona přípojky stínění, Barva: černá                                 |
| 3040627                   | PZ/2        | Odlehčovač tahu, Počet pólů: 2, Barva: černá                         |
| 3040643                   | PZ/4        | Odlehčovač tahu, Počet pólů: 4, Barva: černá                         |
| <b>Zástrčka / adaptér</b> |             |                                                                      |
| 3002843                   | ISH 2,5/0,2 | Izolační dutinka, Barva: bílá                                        |
| 3002856                   | ISH 2,5/0,5 | Izolační dutinka, Barva: šedá                                        |
| 3002869                   | ISH 2,5/1,0 | Izolační dutinka, Barva: černá                                       |

**Výkres/schéma**

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.