

## SC 2,5/ 2


Obj.č.: 3041312

Vyobrazení ukazuje 6-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041312>

Spojka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 18,8 mm, Barva: šedá

### Údaje

EAN	 4 017918 922665
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00664 kg
Informace v katalogu	Strana 398 (CAT-3-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	1
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

**Rozměry**

Šířka	10,4 mm
Délka	37,2 mm
Výška	18,8 mm

**Technická data**

Zatěžovací proud maximální	24 A (při průřezu vodiče 2,5 mm <sup>2</sup> )
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I <sub>N</sub>	24 A
Jmenovité napětí U <sub>N</sub>	500 V
Otevřená boční stěna	ja
Počet pólů	2

**Data připojení**

Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	28
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče ohebný AWG	28
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm <sup>2</sup>
	2,5 mm <sup>2</sup>
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm <sup>2</sup>
Způsob připojení	Připojení tažnou pružinou
Délka odstranění izolace	10 mm
válečkový kalibr	A3

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, LR, RS

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kryt</b>		
3042243	D-SC 2,5	Zakončovací kryt, Délka: 43,5 mm, Šířka: 2,2 mm, Barva: šedá
3036725	DP PS-5	Distanční deska, Barva: červená
<b>Montáž</b>		
3040562	PDZ/2	Odlehčovač tahu, Délka: 3 mm, Šířka: 9,6 mm, Výška: 23 mm, Počet pólů: 2, Barva: černá
3040575	PDZ/4	Odlehčovač tahu, Délka: 3 mm, Šířka: 19,9 mm, Výška: 23 mm, Počet pólů: 4, Barva: černá
<b>Nářadí</b>		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
<b>Značení</b>		
1051993	B-STIFT	Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
0818153	UC-TMF 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm
0824638	UC-TMF 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm

0828744	UCT-TMF 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm
0829658	UCT-TMF 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm
0811228	X-PEN 0,35	Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm
0825025	ZBF 5 CUS	Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm

**Zástrčka / adaptér**

3002843	ISH 2,5/0,2	Izolační dutinka, Barva: bílá
3002856	ISH 2,5/0,5	Izolační dutinka, Barva: šedá
3002869	ISH 2,5/1,0	Izolační dutinka, Barva: černá
0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka
3030983	PS-5	Zkušební adaptér, Barva: červená
3038723	PS-5/2,3MM RD	Zkušební zástrčka, Barva: červená

**Další výrobky**

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

**Zástrčka / adaptér**

3040258	SP 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez: 0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
---------	-----------	---

3040698	SP 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3040708	SP 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3040261	SP 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040274	SP 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040287	SP 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040290	SP 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040300	SP 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040313	SP 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040326	SP 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040339	SP 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040342	SP 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040355	SP 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040368	SP 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040371	SP 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040384	SP 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040397	SP 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3210619	SP-H 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210761	SP-H 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210774	SP-H 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210787	SP-H 2,5/ 1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210790	SP-H 2,5/ 1-L BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210800	SP-H 2,5/ 1-L GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210813	SP-H 2,5/ 1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210826	SP-H 2,5/ 1-M BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210839	SP-H 2,5/ 1-M GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210842	SP-H 2,5/ 1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210855	SP-H 2,5/ 1-R BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210868	SP-H 2,5/ 1-R GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210622	SP-H 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210635	SP-H 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210648	SP-H 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210651	SP-H 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3210664	SP-H 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210677	SP-H 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210680	SP-H 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210693	SP-H 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210703	SP-H 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210716	SP-H 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210729	SP-H 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210732	SP-H 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210745	SP-H 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210758	SP-H 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040106	SPB 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040724	SPB 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3040711	SPB 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3040119	SPB 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040122	SPB 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040135	SPB 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3040143	SPB 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040151	SPB 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040164	SPB 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040177	SPB 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040180	SPB 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040193	SPB 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040203	SPB 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040216	SPB 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040229	SPB 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040232	SPB 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040245	SPB 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040407	SPDB 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040737	SPDB 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3040740	SPDB 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3040410	SPDB 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040423	SPDB 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá



3040436	SPDB 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040449	SPDB 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040452	SPDB 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040465	SPDB 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040478	SPDB 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040481	SPDB 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040494	SPDB 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040504	SPDB 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040517	SPDB 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040520	SPDB 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040533	SPDB 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040546	SPDB 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3041710	SPV 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3061017	SPV 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3061020	SPV 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041024	SPV 2,5/ 1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá

3041037	SPV 2,5/ 1-L BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3041040	SPV 2,5/ 1-L GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041053	SPV 2,5/ 1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041066	SPV 2,5/ 1-M BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3041079	SPV 2,5/ 1-M GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041082	SPV 2,5/ 1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041095	SPV 2,5/ 1-R BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3041105	SPV 2,5/ 1-R GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041723	SPV 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041736	SPV 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041749	SPV 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041752	SPV 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041765	SPV 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041778	SPV 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041781	SPV 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041794	SPV 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá

3041804	SPV 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041817	SPV 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041820	SPV 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041833	SPV 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041846	SPV 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041859	SPV 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá

**Výkres/schéma**

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.