

PP-H 2,5/1-M GNYE

Obj.č.: 3210114

Obrázek zobrazuje variantu v šedé


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3210114>

Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá

Údaje

EAN	 4 046356 333528
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0036 kg
Informace v katalogu	Strana 415 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
05.12.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Popis výrobku

Prvek zástrčky ve středu, pouzdro vlevo s uzavíracím čepem, vpravo otevřený bez krytu

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	1

Barva	zeleno-žlutá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	15,8 mm
Výška	39 mm

Technická data

Zatěžovací proud maximální	24 A (při průřezu vodiče 2,5 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I _N	24 A
Jmenovité napětí U _N	500 V
Otevřená boční stěna	nein
Počet pólů	1

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
Způsob připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	10 mm
válečkový kalibr	A3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, ABS, BV, GL, RS

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Izolační pouzdro vidlice		
3209701	PH 2,5/ 3	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 15,6 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 3, Barva: šedá
3209743	PH 2,5/ 7	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 36,4 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 7, Barva: šedá
Kryt		
3209824	DF-SP-H 2,5	Víko příruby, Délka: 35,8 mm, Šířka: 4,5 mm, Výška: 24,7 mm, Barva: šedá
3061431	DFS-SP-H 2,5	Víko příruby, Délka: 35,8 mm, Šířka: 4,5 mm, Výška: 24,7 mm, Barva: šedá
Montáž		
3040559	PR	Pojistka, Počet pólů: 1, Barva: oranžová
3040630	PR/2	Pojistka, Počet pólů: 2, Barva: oranžová
3040614	PRZ	Pojistka, Šířka: 5,2 mm, Délka: 3 mm, Počet pólů: 2, Barva: oranžová
3040591	PSH 3- 6	Spona přípojky stínění, Barva: černá
3040601	PSH 5-10	Spona přípojky stínění, Barva: černá
3040627	PZ/2	Odlehčovač tahu, Počet pólů: 2, Barva: černá

3040643	PZ/4	Odlehčovač tahu, Počet pólů: 4, Barva: černá
---------	------	--

Obecně

3209691	PH 2,5/ 2	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 10,4 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 2, Barva: šedá
3209714	PH 2,5/ 4	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 20,8 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 4, Barva: šedá
3209727	PH 2,5/ 5	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 26 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 5, Barva: šedá
3209730	PH 2,5/ 6	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 31,2 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 6, Barva: šedá
3209756	PH 2,5/ 8	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 41,6 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 8, Barva: šedá
3209507	PH 2,5/ 9	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 46,8 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 9, Barva: šedá
3209769	PH 2,5/10	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 52 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 10, Barva: šedá
3209772	PH 2,5/11	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 57,2 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 11, Barva: šedá
3209785	PH 2,5/12	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 62,4 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 12, Barva: šedá
3209798	PH 2,5/13	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 67,6 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 13, Barva: šedá
3209808	PH 2,5/14	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 72,8 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 14, Barva: šedá
3209811	PH 2,5/15	Kryt kabelu, Délka: 19,9 mm, Šířka: 78 mm, Výška: 36,8 mm, Počet pólů: 15, Barva: šedá

Zástrčka / adaptér


3002843	ISH 2,5/0,2	Izolační dutinka, Barva: bílá
3002856	ISH 2,5/0,5	Izolační dutinka, Barva: šedá
3002869	ISH 2,5/1,0	Izolační dutinka, Barva: černá
0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Schématický výkres



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.