
Výtah z online katalogu

# UDK 4-DUR 499

Obj.č.:: 2775250



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2775250

1patrová svornice s oboustranně dvojitým přívodem, s vestavěným odporem 499 Ω, ± 0,1%, 0,5W, TCR ± 10 ppm/K, průřez: 0,2 - 2,5 mm², šířka: 6,2 mm, barva: šedá

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 342995 |
| Poznámka | Na zakázku |
| Balení | 50 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,01549 kg |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 08.02.2008

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Kryt** | | |
| 2775113 | D-UDK 4 | Zakončovací kryt, Délka: 63,5 mm, Šířka: 1,5 mm, Barva: šedá |
| **Montáž** | | |
| 2778521 | ATP-UKK 3/5 | Oddělovací deska oddílů, Délka: 64 mm, Šířka: 2,5 mm, Výška: 67 mm, Barva: šedá |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá |
| 0800886 | E/NS 35 N | Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá |
| 1201442 | E/UK | Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5 |
| 1201413 | E/UK 1 | Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupatrových a třípatrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá |
| 1201002 | NS 32 PERF 2000MM | Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m |
| 1201015 | NS 32 UNPERF 2000MM | Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5 |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |

| | | |
|---|---|---|
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15 |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 2770215 | TS-KK 3 | Přepážka, Délka: 14 mm, Výška: 16 mm, Barva: šedá |

**Můstky**

| | | |
|---|---|---|
| 0201155 | EB 2- 6 | Vložný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá |
| 0201142 | EB 3- 6 | Vložný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá |
| 0201139 | EB 10- 6 | Vložný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá |
| 0203250 | FBI 10- 6 | Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná |
| 0201650 | FBI 100- 6 | Pevný můstek, Počet pólů: 100, Barva: stříbrná |
| 0201867 | FBI 20- 6 | Pevný můstek, Počet pólů: 20, Barva: stříbrná |
| 1302338 | IS-K 4 | Můstek s izolační podporou, Barva: šedá |
| 0301505 | ISSBI 10- 6 | Můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná |

**Nářadí**

| | | |
|---|---|---|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |

**Značení**

| | | |
|---|---|---|
| 1007222 | SBS 6:UNBEDRUCKT | Označovací karty, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6 x 6,1 mm |
| 0818085 | UC-TM 6 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0824589 | UC-TM 6 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0828736 | UCT-TM 6 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0824992 | ZB 6 CUS | Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm |

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.