

# ICV 2,5/ 2-GF-5,08

Obj.č.: 1825695

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1825695>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

## Údaje

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 049850 |
| Poznámka             | Na zakázku                                                                                            |
| Balení               | 1 ks                                                                                                  |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                              |
| Váha brutto v kusech | 0,00232 kg                                                                                            |
| Informace v katalogu | Strana 333 (CAT-1-2013)                                                                               |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

|                |           |
|----------------|-----------|
| Délka          | 10,2 mm   |
| Měřítka rastru | 5,08 mm   |
| Rozměr a       | 5,08 mm   |
| Počet pólů     | 2         |
| rozměry kolíku | 1,2 x 0,5 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| vzdálenost kolíků        | 5,08 mm |
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,4 mm  |

#### Technická data

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Rodina výrobků                     | ICV 2,5/..-GF |
| skupina izolačního materiálu       | I             |
| zatěžovací rázové napětí (III/3)   | 4 kV          |
| zatěžovací rázové napětí (III/2)   | 4 kV          |
| zatěžovací rázové napětí (II/2)    | 4 kV          |
| jmenovité napětí (III/2)           | 320 V         |
| jmenovité napětí (II/2)            | 630 V         |
| Přípojka podle normy               | EN-VDE        |
| Jmenovitý proud $I_N$              | 12 A          |
| Jmenovité napětí $U_N$             | 320 V         |
| Zatěžovací proud maximální         | 12 A          |
| Izolační materiál                  | PA            |
| Třída hořlavosti podle UL 94       | V0            |
| Barva                              | zelená        |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 250 V         |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B  | 12 A          |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V         |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D  | 10 A          |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB Scheme

Vyžádané aprobase:

Aprobace z:

## Příslušenství

Informace      Popis      Popis výrobku

### Zástrčka / adaptér

|         |         |                                                                                                                              |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1734634 | CP-MSTB | Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu |
| 0201744 | MPS-MT  | Zkušební zástrčka                                                                                                            |
| 0201647 | RPS     | Redukční konektor, Barva: šedá                                                                                               |

## Další výrobky


Informace      Popis      Popis výrobku

### Obecně

|         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1873508 | FKIC 2,5/ 2-STF-5,08 | Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5,08 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín                                                                                                                                                                                                                         |
| 1825310 | IC 2,5/ 2-STF-5,08   | Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5,08 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín                                                                                                                                                                                                                     |
| 1823383 | ICC 2,5/ 2-STZF-5,08 | Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5,08 mm, Typ připojení: Lisovaný spoj, Barva: zelená, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji o proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = pásové kontakty |


## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku

---



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.