

MKDSP 25/ 4-15,00 GY

Obj.č.: 1992175

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1992175>

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 125 A, Jmenovité napětí: 1000 V, Rozteč: 15 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °

Údaje

EAN	 4 017918 978990
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,08339 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
12.05.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	31 mm
Měřítka rastru	15 mm
Rozměr a	45 mm
Počet pólů	4
rozměry kolíku	1,2 x 1,2 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,6 mm
Závit šroubu	M5
Utahovací moment min.	2,5 Nm
Utahovací moment max	4,5 Nm

Technická data

Rodina výrobků	MKDSP 25
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	8 kV
Jmenovité napětí (III/3)	1000 V
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	125 A
jmenovitý průřez	35 mm ²
válečkový kalibr	B7
Délka odstranění izolace	18 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	115 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	115 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	35 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	35 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	1 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	35 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	1,5 mm ²
	35 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	2
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	6 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	6 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	6 mm ²
AWG podle UL/CUL min	20
AWG podle UL/CUL max	2

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.