

FLRP/ICV 80

Obj.č.: 1808353


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1808353>

Pár vodících lišt, nasune se do drážky ICV/...G, výška: 86 mm, průměr vyvrtaného otvoru: 3,4 mm

Údaje	
EAN	 4 017918 047023
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01289 kg
Informace v katalogu	Strana 837 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace




Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky





Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.