


# UT 4-MTD BU

Obj.č.: 3046197


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3046197>

Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Šířka: 6,2 mm, Barva: modrá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15



## Údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| EAN                  | 4 017918 960971        |
| Balení               | 1 ks                   |
| Celní tarif          | 85369010               |
| Váha brutto v kusech | 0,01006 kg             |
| Informace v katalogu | Strana 64 (CAT-3-2013) |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Počet pater       | 1     |
| Počet přípojek    | 2     |
| Barva             | modrá |
| Izolační materiál | PA    |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
|------------------------------|----|

**Rozměry**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Šířka           | 6,2 mm  |
| Délka           | 57,8 mm |
| Výška NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Výška NS 35/15  | 55 mm   |

**Technická data**

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Zatěžovací proud maximální      | 41 A (při průřezu vodiče 6 mm <sup>2</sup> ) |
| Zatěžovací rázové napětí        | 8 kV                                         |
| Stupeň znečištění               | 3                                            |
| Kategorie přepětí               | III                                          |
| skupina izolačního materiálu    | I                                            |
| Přípojka podle normy            | IEC 60947-7-1                                |
| Jmenovitý proud I <sub>N</sub>  | 32 A                                         |
| Jmenovité napětí U <sub>N</sub> | 800 V                                        |
| Otevřená boční stěna            | ja                                           |

**Data připojení**

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý                                                 | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, tuhý                                                 | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min.                                             | 26                   |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max.                                             | 10                   |
| Min. průřez vodiče, ohebný                                               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Max. průřez vodiče, ohebný                                               | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG                                            | 26                   |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max                                           | 10                   |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
|                                                                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný min                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 vodiče se stejným průřezem pevný max                                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min                              | 0,14 mm <sup>2</sup> |

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max                                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min    | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Způsob připojení                                                              | Šroubové připojení   |
| Délka odstranění izolace                                                      | 9 mm                 |
| válečkový kalibr                                                              | A4                   |
| Závít šroubu                                                                  | M3                   |
| Utahovací moment min.                                                         | 0,6 Nm               |
| Utahovací moment max                                                          | 0,8 Nm               |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, DNV, GL, IECCEB Scheme

Aprobace z:

ATEX, IECEx

Vyžádané aprobace:

**Příslušenství**

| Informace   | Popis           | Popis výrobku                                                                |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kryt</b> |                 |                                                                              |
| 3047141     | D-UT 2,5/4-TWIN | Zakončovací kryt, Délka: 57,8 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 47,5 mm, Barva: šedá |
| 3036738     | DP PS-6         | Distanční deska, Barva: červená                                              |

**Montáž**

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3022218 | CLIPFIX 35                  | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá                                                                     |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5                | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá |
| 0800886 | E/NS 35 N                   | Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá                                                                                                                                                                                                                             |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná                                                                                                                                                                             |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5                                                                                                                                                                                                           |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                                       |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm                                                                                                                                     |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                                      |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                                           |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                                           |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                                 |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                               |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm                                                                                                                          |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15                                                                                                                                                                                                            |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                       |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm                                                                                                                                      |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                                                 |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                                           |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                                           |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m                                                                                                                                                                  |

|         |                            |                                                                                                             |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM  | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m           |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |

**Můstky**

|         |                  |                                                 |
|---------|------------------|-------------------------------------------------|
| 3030336 | FBS 2-6          | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená  |
| 3030242 | FBS 3-6          | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená  |
| 3030255 | FBS 4-6          | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená  |
| 3030349 | FBS 5-6          | Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená  |
| 3030271 | FBS 10-6         | Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená |
| 3030365 | FBS 20-6         | Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená |
| 3032224 | FBS 50-6         | Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: červená |
| 3047060 | RB UT 10-(2,5/4) | Redukční můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená  |

**Nářadí**

|         |             |                                                                                                                                                             |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Značení**

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051993 | B-STIFT      | Značkovac, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm                                                                                                                     |
| 0818085 | UC-TM 6      | Značkovací pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěná, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm                     |
| 0824589 | UC-TM 6 CUS  | Značkovací pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm                                       |
| 0828736 | UCT-TM 6     | Značkovací pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěná, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS | Značkovací pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm                                       |
| 0811228 | X-PEN 0,35   | Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm                                                                                                                     |

|         |                 |                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0824992 | ZB 6 CUS        | Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm     |

**Zástrčka / adaptér**

|         |               |                                   |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK     | Izolační dutinka, Barva: černá    |
| 0201689 | MPS-IH BU     | Izolační dutinka, Barva: modrá    |
| 0201702 | MPS-IH GN     | Izolační dutinka, Barva: zelená   |
| 0201728 | MPS-IH GY     | Izolační dutinka, Barva: šedá     |
| 0201676 | MPS-IH RD     | Izolační dutinka, Barva: červená  |
| 0201663 | MPS-IH WH     | Izolační dutinka, Barva: bílá     |
| 0201692 | MPS-IH YE     | Izolační dutinka, Barva: žlutá    |
| 0201744 | MPS-MT        | Zkušební zástrčka                 |
| 3032871 | PAI-4-N GY    | Zkušební adaptér, Barva: šedá     |
| 3030996 | PS-6          | Zkušební adaptér, Barva: červená  |
| 3038736 | PS-6/2,3MM RD | Zkušební zástrčka, Barva: červená |

**Výkres/schéma**

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.