Výtah z online katalogu

SACC-M12MR-4CON-PG7

Obj.č.:: 1681091



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1681091

Konektor senzoru/aktoru, zástrčka, úhlový, 4pólový, M12, s kódováním A, šroubová svorka, provedení z plastu s rýhováním, kabelové šroubové spojení Pg7

Údaje	
EAN	4 017918 157494
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0183 kg
Informace v katalogu	Strana 22 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 23.11.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	250 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 8 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,4 Nm (Rýhovaná matice M12)
	0,2 Nm (Šroubové svorky)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Přítlačný šroub)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	CuSnZn
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál těla úchytky	PBT
Materiál rýhovaná matice	plast
Materiál těsnění	NBR
Způsob připojení	Šroubové připojení
Průřez vodiče	0,25 mm² ... 0,75 mm²
Průřez vedení AWG	24 ... 18
Pokyn pro montáž	Obraz pólů lze otočit v rastru 90° ke kabelovému vývodu
	Žíly můžete zapojit jak s koncovkami vodičů, tak i bez nich
Vnější průměr vedení	4 mm ... 6 mm
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
1457461	SAC-4P-100,0-186/0,75	Kabelový kruh, PUR/PVC černý, 4pólový, barvy vodičů: hnědá/ bílá / modrá/ černá, délka kabelu: 100 m
1501692	SAC-4P-100,0-PUR/0,25	Kabelový kruh, PUR bezhalogenový černý, 4pólový, barvy vodičů: hnědá/bílá/modrá/černá, délka kabelu: 100 m
1501663	SAC-4P-100,0-PUR/0,34	Kabelový kruh, PUR bezhalogenový černý, 4pólový, barvy vodičů: hnědá/bílá/modrá/černá, délka kabelu: 100 m
Nářadí		
1208445	SACC BIT M12-D20	Zásuvný nástavec k montáži volně osaditelných konektorů SACC M12, kromě konektoru M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208429	TSD 04 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M…, E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
Obecně		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Konektor senzoru/aktoru, příslušenství, přítlačný šroub a těsnění Pg7, pro nestíněné konektory M12, průměr kabelu 2,5 mm - 3,5 mm
Ochranné a uzavírací prvky		
1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Uzavírací krytka M12 z plastu s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro neobsazené zástrčky M12


Výkres/schéma

Výkres v měřítku




úhlová vidlice M12 x 1


Schématický výkres



zástrčka/zásuvka M12



Strana připojení kabelu M12 (šroubové svorky)



Obsazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním A, pohled ze strany kolíku

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.