



PT 1,5/S-TWIN/1P-PE

Obj.č.: 3212374


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3212374>

Řadová svornice pro ochranný vodič, Způsob připojení: Připojení Push-in / Zástrčka, Průřez: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Barva: zeleno-žlutá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Údaje

| | |
|----------------------|---|
| EAN |  4 046356 641333 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,00599 kg |
| Informace v katalogu | Strana 353 (CAT-3-2013) |

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
12.02.2010


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Počet pater | 1 |
| Počet přípojek | 3 |
| Barva | zeleno-žlutá |
| Izolační materiál | PA |

| | |
|---|--|
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Rozměry | |
| Šířka | 3,5 mm |
| Délka | 55 mm |
| Výška NS 35/7,5 | 32 mm |
| Výška NS 35/15 | 39,5 mm |
| Technická data | |
| Zatěžovací proud maximální | 17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm ²) |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Kategorie přepětí | III |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Přípojka podle normy | IEC 61984 |
| Otevřená boční stěna | ja |
| Zásuvné cykly mechanické | 100 |
| Specifikace zkoušky kmitáním, širokopásmový šum | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Zkušební spektrum | Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla |
| Zkušební frekvence | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ až $f_2 = 150 \text{ Hz}$ |
| Úroveň ASD | $1,857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$ |
| Zrychlení | 0,8 g |
| Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Výsledek zkoušky kmitáním, širokopásmový šum | Zkouška vykonána úspěšně |
| Specifikace zkoušky rázem | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forma rázu | polosinus |
| Zrychlení | 5 g |
| Doba trvání rázu | 30 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Výsledek zkoušky rázem | Zkouška vykonána úspěšně |
| Teplotní index izolační materiál (EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |

Data připojení

| | |
|--|------------------------------|
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm ² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm ² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 26 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 14 |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm ² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm ² |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 26 |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min | 0,14 mm ² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max. | 1,5 mm ² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max. | 0,14 mm ² |
| | 1 mm ² |
| Způsob připojení | Připojení Push-in / Zástrčka |
| Délka odstranění izolace | 8 mm |
| válečkový kalibr | A1 / B1 |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST, GL, LR

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|-------------|-----------------|--|
| Kryt | | |
| 3208184 | D-PT 1,5/S-TWIN | Zakončovací kryt, Délka: 54 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 24,3 mm, Barva: šedá |

| Montáž | | |
|---------------|-----------------------------|---|
| 3030789 | ATP-ST-TWIN | Oddělovací deska oddílů, Délka: 76,6 mm, Šířka: 2 mm, Výška: 45 mm, Barva: šedá |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovací štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá |
| 0800886 | E/NS 35 N | Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá |
| 1201442 | E/UK | Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5 |
| 1201413 | E/UK 1 | Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupatrových a třípatrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5 |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15 |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |

| | | |
|---------|----------------------------|---|
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |

Mústky

| | | |
|---------|---------------------|--|
| 3213056 | FBS 10-3,5 | Mústek, Počet pólů: 10, Barva: červená |
| 3213125 | FBS 10-3,5 BU | Mústek, Počet pólů: 10, Barva: modrá |
| 3213014 | FBS 2-3,5 | Mústek, Počet pólů: 2, Barva: červená |
| 3213086 | FBS 2-3,5 BU | Mústek, Počet pólů: 2, Barva: modrá |
| 3213069 | FBS 20-3,5 | Mústek, Počet pólů: 20, Barva: červená |
| 3213138 | FBS 20-3,5 BU | Mústek, Počet pólů: 20, Barva: modrá |
| 3213027 | FBS 3-3,5 | Mústek, Počet pólů: 3, Barva: červená |
| 3213099 | FBS 3-3,5 BU | Mústek, Počet pólů: 3, Barva: modrá |
| 3213030 | FBS 4-3,5 | Mústek, Počet pólů: 4, Barva: červená |
| 3213109 | FBS 4-3,5 BU | Mústek, Počet pólů: 4, Barva: modrá |
| 3213043 | FBS 5-3,5 | Mústek, Počet pólů: 5, Barva: červená |
| 3213112 | FBS 5-3,5 BU | Mústek, Počet pólů: 5, Barva: modrá |
| 3214356 | RB ST (2,5/4)-1,5/S | Redukční mústek, Počet pólů: 2, Barva: červená |
| 3213250 | RB ST 6-1,5/S | Redukční mústek, Počet pólů: 2, Barva: červená |

Nářadí

| | | |
|---------|---------------|--|
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,4x2,5x75mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |
|---------|---------------|--|

Obecně

| | | |
|---------|-------|---|
| 3208090 | PT-IL | Ovládací nálepky pro techniku připojení Push-in |
|---------|-------|---|

Software

| | | |
|---------|-----------------------|--|
| 5146040 | CLIP-PROJECT ADVANCED | Vícejazyčný software pro pohodlné projektování výrobků od Phoenix Contact na nosné lišty dle normy a pro dodatečně integrovaný softwarový modul TRABTECH-select pro plánování rozsáhlých konceptů přepětové ochrany. |
|---------|-----------------------|--|

| | | |
|----------------|------------------------------|---|
| 5146053 | CLIP-PROJECT PROFESSIONAL | Vícejazyčný software pro projektování svorkovnic. Označovací modul umožňuje profesionální popisování popisů a štítků pro označení svorek, vodičů a kabelů, jakož i přístrojů. Dodatečně integrovaný softwarový modul TRABTECH-select pro plánování rozsáhlých konceptů přepěťové ochrany. |
| Značení | | |
| 0809298 | GBS-ZB/26X6 | Označovací štítek skupiny, připevnitelný do středu svorky pro šroubové, pružinové a zářezové svornice, popisovatelný zástrčnými štítky ESL 26 x 6 nebo EST 25 x 6 mm, v části patice označovacím štítkem, délka: 29 mm |
| 3040588 | PC | Kódovací hvězdičky, Délka: 3 mm, Šířka: 3 mm, Výška: 6 mm, Barva: červená |
| 0828295 | TMT (EX9,5)R | Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Způsob montáže: Zajištění v univerzální drážce štítku, Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 9,5 x 50000 mm |
| 0829484 | UCT-TM 3,5 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,95 x 10,5 mm |
| 0829581 | UCT-TM 3,5 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,95 x 10,5 mm |
| 0829486 | UCT-TMF 3,5 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,7 x 4,7 mm |
| 0829644 | UCT-TMF 3,5 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 2,7 x 4,7 mm |
| 0829415 | ZB 3,5 CUS | Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 10,5 mm |
| 0829414 | ZB 3,5:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 10,5 mm |
| 0829394 | ZBF 3,5 CUS | Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsáno dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 5,2 mm |
| 0829392 | ZBF 3,5:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 3,5 mm, Velikost popisovaného pole: 3,5 x 5,2 mm |

Zástrčka / adaptér

| | | |
|---------|-----------|----------------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK | Izolační dutinka, Barva: černá |
| 0201689 | MPS-IH BU | Izolační dutinka, Barva: modrá |
| 0201702 | MPS-IH GN | Izolační dutinka, Barva: zelená |
| 0201728 | MPS-IH GY | Izolační dutinka, Barva: šedá |
| 0201676 | MPS-IH RD | Izolační dutinka, Barva: červená |
| 0201663 | MPS-IH WH | Izolační dutinka, Barva: bílá |
| 0201692 | MPS-IH YE | Izolační dutinka, Barva: žlutá |
| 0201744 | MPS-MT | Zkušební zástrčka |

Další výrobky

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---------------|------------|---|
| Obecně | | |
| 3212882 | PR 1,5/S | Pojistka, Barva: oranžová |
| 3212895 | PR 1,5/S/2 | Pojistka, Barva: oranžová |
| 3212905 | PRZ 1,5/S | Pojistka, Šířka: 3,5 mm, Délka: 3 mm, Barva: oranžová |
| 3212918 | PZ 1,5/S/2 | Odlehčovač tahu, Barva: černá |

Zástrčka / adaptér


| | | |
|---------|---------------------|--|
| 3212484 | PP-H 1,5/S/1 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212497 | PP-H 1,5/S/1 BU | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: modrá |
| 3212507 | PP-H 1,5/S/1 GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3212659 | PP-H 1,5/S/1-L | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212662 | PP-H 1,5/S/1-L BU | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: modrá |
| 3212675 | PP-H 1,5/S/1-L GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3212688 | PP-H 1,5/S/1-M | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |

| | | |
|---------|---------------------|---|
| 3212691 | PP-H 1,5/S/1-M BU | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: modrá |
| 3212701 | PP-H 1,5/S/1-M GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3212714 | PP-H 1,5/S/1-R | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212727 | PP-H 1,5/S/1-R BU | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: modrá |
| 3212730 | PP-H 1,5/S/1-R GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3212594 | PP-H 1,5/S/10 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 10, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 35 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212604 | PP-H 1,5/S/11 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 11, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 38,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212617 | PP-H 1,5/S/12 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 12, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 42 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212620 | PP-H 1,5/S/13 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 13, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 45,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212633 | PP-H 1,5/S/14 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 14, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 49 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212646 | PP-H 1,5/S/15 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 15, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 52,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212510 | PP-H 1,5/S/2 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 2, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 7 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212523 | PP-H 1,5/S/3 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 3, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 10,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212536 | PP-H 1,5/S/4 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 4, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 14 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212549 | PP-H 1,5/S/5 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 5, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 17,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212552 | PP-H 1,5/S/6 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 6, Průřez:0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 21 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |

| | | |
|---------|--------------|---|
| 3212565 | PP-H 1,5/S/7 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 7, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 24,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212578 | PP-H 1,5/S/8 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 8, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 28 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |
| 3212581 | PP-H 1,5/S/9 | Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 9, Průřez: 0,14 mm ² - 1,5 mm ² , AWG: 26 - 14, Šířka: 31,5 mm, Výška: 31,3 mm, Barva: šedá |

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.