Výtah z online katalogu

SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH

Obj.č.:: 1542897



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542897

Konektory, 4-pólový, Přímá vidlice M8, Šroubové připojení, Rýhovaný materiál: Mosaz, niklovaná, Vnější průměr kabelu 3,5 mm ... 5,5 mm

Údaje

EAN	4 046356 097819
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0315 kg
Informace v katalogu	Strana 17 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.05.2006

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka)

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M8 IEC 61076-2-104
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Utahovací moment	0,2 Nm (Rýhovaná matice M8)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Přítlačný šroub u vnějšího průměru kabelu 3 mm ... 4 mm)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Přítlačný šroub u vnějšího průměru kabelu 4 mm ... 8 mm)
	0,1 Nm (Šroubové svorky)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PUR / PA 66
Materiál těla úchytky	mosaz, poniklovaná
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	NBR
Způsob připojení	Šroubové připojení
Průřez vodiče	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Průřez vedení AWG	26 ... 20
Pokyn pro montáž	Žíly můžete zapojit jak s koncovkami vodičů (bez izolace), tak i bez koncovek vodičů
Vnější průměr vedení	3,5 mm ... 5,5 mm
ukazatel stavu	ne
Délka odizolování obalu	12 mm
Délka odizolování dílčí žíly	4 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
1535794	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25	Kabelový kotouč, PUR bezhalogenový černý, 4pólový, stíněný, 4 x 0,25 mm2, barvy vodičů: hnědá / bílá / modrá / černá, délka kabelu: 100 m
1501715	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,34	Kabelový kruh, PUR bezhalogenový černý, 4pólový, stíněný, barvy vodičů: hnědá/bílá/modrá/černá, délka kabelu: 100 m
Nářadí		
1208474	SACC BIT M8-D12	Zásuvný nástavec pro montáž volně osaditelných konektorů SACC M8 s podélně rýhovanou maticí, kromě konektorů M8 technikou zářezového spoje QUICKON, po 4mm šestihranný pohon
1208487	TSD 02 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,2 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M8
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M…, E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů
Ochranné a uzavírací prvky		
1430857	PROT-M 8 FS-PA-CHAIN	Uzavírací krytka M8 z plastu s upevňovací páskou pro vedení senzoru, pro zástrčky M8

Výkres/schéma


Výkres v měřítku



Zástrčka M8 x 1, přímá, stíněná

Schématický výkres

Obsazení pólů zástrčky M8, 4pólová, pohled ze strany kolíku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.