

Kabelová patka - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Plochá kabelová koncovka, žlutá, 4-6 mm², rozměr kolíku 32 x 4,5 mm

Product Features

- Natvrdo pájená lisovací oblast pro maximální vytažovací síly ve spojení s kleštěmi CRIMPFOX RCI...
- Jednoduchý a bezpečný přívod vodičů pomocí "EASY ENTRY"
- Bezhalogenovost
- Elektrolyticky pocínované

Key commercial data

package_quantity	50
GTIN	4046356528030

Technical data

Rozměry

Délka (b)	32 mm
Šířka (a)	4,5 mm
Délka rozsah kontaktu	18 mm
Délka pouzdra izolačního materiálu (c)	14 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	6,6 mm
Tloušťka materiálu (g)	1 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 105 °C
Krátkodobá teplota	120 °C
Trvalá teplota max.	105 °C

Všeobecné

Barva	žlutá
Délka odstranění izolace	9 mm
Obsažené látky	bez obsahu halogenů
Materiálem	CU

classifications

eCl@ss

Kabelová patka - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400204
eCl@ss 6.0	27400204
eCl@ss 7.0	27400204
eCl@ss 8.0	27400204

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052


UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Drawings

Kabelová patka - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Výkres v měřítku



© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>