Výtah z online katalogu

# ST 2,5-TWIN/ 1P BU

Obj.č.:: 3042104



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042104

Průchozí svornice, Způsob připojení: Pružinové připojení/ zástrčka, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Barva: modrá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 927165 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,00746 kg |
| Informace v katalogu | Strana 377 (CAT-3-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

| | |
|---|---|
| Počet pater | 1 |
| Počet přípojek | 3 |
| Barva | modrá |
| Izolační materiál | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |

**Rozměry**

| | |
|---|---|
| Šířka | 5,2 mm |
| Délka | 60,5 mm |
| Výška NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Výška NS 35/15 | 44 mm |

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Kategorie přepětí | III |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Přípojka podle normy | IEC 61984 |
| Jmenovitý proud $I_N$ | 24 A |
| Jmenovité napětí $U_N$ | 500 V |
| Otevřená boční stěna | ja |

**Data připojení**

| | |
|---|---|
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,08 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,08 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 28 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12 |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min | 0,14 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. | 0,14 mm² |
| | 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max | 0,5 mm² |
| Způsob připojení | Pružinové připojení/zástrčka |
| Délka odizolování minimální | 8 mm |
| Délka odizolování maximální | 10 mm |
| válečkový kalibr | A3 |

## Certifikáty/Osvědčení

| | |
|---|---|
| Aprobace | CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, IECEE CB Scheme |

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Kryt** | | |
| 3030488 | D-ST 2,5-TWIN | Zakončovací kryt, Délka: 60,5 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 29 mm, Barva: šedá |
| 3030512 | D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG | Zakončovací kryt, Délka: 60,5 mm, Šířka: 0,8 mm, Výška: 29 mm, Barva: oranžová |
| 3036725 | DP PS-5 | Distanční deska, Barva: červená |
| 3036602 | DS-ST 2,5 | Krycí segmenty, velký segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, malý segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, barva: šedá |
| **Montáž** | | |
| 3030789 | ATP-ST-TWIN | Oddělovací deska oddílů, Délka: 76,6 mm, Šířka: 2 mm, Výška: 45 mm, Barva: šedá |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5 |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35) |

| | | |
|---|---|---|
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m |

**Můstky**

| | | |
|---|---|---|
| 3030161 | FBS 2-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená |
| 3036877 | FBS 2-5 BU | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: modrá |
| 3038969 | FBS 2-5 GY | Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá |
| 3030174 | FBS 3-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená |
| 3036880 | FBS 3-5 BU | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: modrá |
| 3038972 | FBS 3-5 GY | Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá |
| 3030187 | FBS 4-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená |
| 3036893 | FBS 4-5 BU | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: modrá |
| 3038985 | FBS 4-5 GY | Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: šedá |
| 3030190 | FBS 5-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená |
| 3036903 | FBS 5-5 BU | Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: modrá |
| 3038998 | FBS 5-5 GY | Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: šedá |
| 3030213 | FBS 10-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená |
| 3036916 | FBS 10-5 BU | Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: modrá |
| 3039007 | FBS 10-5 GY | Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá |
| 3030226 | FBS 20-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená |
| 3036929 | FBS 20-5 BU | Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: modrá |
| 3038671 | FBS 20-5 GY | Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: šedá |
| 3038930 | FBS 50-5 | Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: červená |
| 3032114 | FBS 50-5 BU | Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: modrá |
| 3032127 | FBS 50-5 GY | Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: šedá |

**Nářadí**

| | | |
|---|---|---|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí |

**Obecně**

| | | |
|---|---|---|
| 3209840 | ST 2,5-TWIN/1P-F | Šroubová příruba, pro šroubení zástrček COMBI, obrysově a dělením shodná s příslušnými svornicemi COMBI |
| 3061389 | ST 2,5-TWIN/1P-FS | Uzavírací příruba, Šířka: 5,2 mm, Výška: 35,3 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15 |
| 3039900 | ST-IL | Obslužná nálepka pro svornici ST |

**Značení**

| | | |
|---|---|---|
| 3040588 | PC | Kódovací hvězdice, Délka: 3 mm, Šířka: 3 mm, Výška: 6 mm, Barva: červená |
| 0818108 | UC-TM 5 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm |
| 0824581 | UC-TM 5 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm |
| 0818153 | UC-TMF 5 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm |
| 0824638 | UC-TMF 5 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm |
| 0828734 | UCT-TM 5 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 10,5 mm |
| 0829595 | UCT-TM 5 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 10,5 mm |
| 0828744 | UCT-TMF 5 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm |
| 0829658 | UCT-TMF 5 CUS | Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm |
| 3030941 | WST 2,5 | Výstražný kryt, 5-pólový, pro šířku svornic: 5,2 mm |
| 1050004 | ZB 5 :UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 10,5 mm |
| 0824962 | ZB 5 CUS | Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm |
| 0825025 | ZBF 5 CUS | Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm |

| | | |
|---|---|---|
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm |

**Zástrčka / adaptér**

| | | |
|---|---|---|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Izolační dutinka, Barva: bílá |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Izolační dutinka, Barva: šedá |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Izolační dutinka, Barva: černá |
| 0201731 | MPS-IH BK | Izolační dutinka, Barva: černá |
| 0201689 | MPS-IH BU | Izolační dutinka, Barva: modrá |
| 0201702 | MPS-IH GN | Izolační dutinka, Barva: zelená |
| 0201728 | MPS-IH GY | Izolační dutinka, Barva: šedá |
| 0201676 | MPS-IH RD | Izolační dutinka, Barva: červená |
| 0201663 | MPS-IH WH | Izolační dutinka, Barva: bílá |
| 0201692 | MPS-IH YE | Izolační dutinka, Barva: žlutá |
| 0201744 | MPS-MT | Zkušební zástrčka |
| 3032871 | PAI-4-N GY | Zkušební adaptér, Barva: šedá |
| 3030983 | PS-5 | Zkušební adaptér, Barva: červená |
| 3038723 | PS-5/2,3MM RD | Zkušební zástrčka, Barva: červená |

## Další výrobky

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|

**Zástrčka / adaptér**

| | | |
|---|---|---|
| 3040258 | SP 2,5/ 1 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040698 | SP 2,5/ 1 BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá |
| 3040708 | SP 2,5/ 1 GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3040261 | SP 2,5/ 2 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040274 | SP 2,5/ 3 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |

| | | |
|---|---|---|
| 3040287 | SP 2,5/ 4 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040290 | SP 2,5/ 5 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040300 | SP 2,5/ 6 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040313 | SP 2,5/ 7 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040326 | SP 2,5/ 8 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040339 | SP 2,5/ 9 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040342 | SP 2,5/10 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040355 | SP 2,5/11 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040368 | SP 2,5/12 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040371 | SP 2,5/13 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040384 | SP 2,5/14 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040397 | SP 2,5/15 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210619 | SP-H 2,5/ 1 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210761 | SP-H 2,5/ 1 BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá |
| 3210774 | SP-H 2,5/ 1 GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3210787 | SP-H 2,5/ 1-L | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |

| | | |
|---|---|---|
| 3210790 | SP-H 2,5/ 1-L BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá |
| 3210800 | SP-H 2,5/ 1-L GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3210813 | SP-H 2,5/ 1-M | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210826 | SP-H 2,5/ 1-M BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá |
| 3210839 | SP-H 2,5/ 1-M GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3210842 | SP-H 2,5/ 1-R | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210855 | SP-H 2,5/ 1-R BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá |
| 3210868 | SP-H 2,5/ 1-R GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3210622 | SP-H 2,5/ 2 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210635 | SP-H 2,5/ 3 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210648 | SP-H 2,5/ 4 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210651 | SP-H 2,5/ 5 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210664 | SP-H 2,5/ 6 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210677 | SP-H 2,5/ 7 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210680 | SP-H 2,5/ 8 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210693 | SP-H 2,5/ 9 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |

| | | |
|---|---|---|
| 3210703 | SP-H 2,5/10 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210716 | SP-H 2,5/11 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210729 | SP-H 2,5/12 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210732 | SP-H 2,5/13 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210745 | SP-H 2,5/14 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3210758 | SP-H 2,5/15 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040106 | SPB 2,5/ 1 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040724 | SPB 2,5/ 1 BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá |
| 3040711 | SPB 2,5/ 1 GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3040119 | SPB 2,5/ 2 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040122 | SPB 2,5/ 3 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040135 | SPB 2,5/ 4 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040143 | SPB 2,5/ 5 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040151 | SPB 2,5/ 6 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040164 | SPB 2,5/ 7 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040177 | SPB 2,5/ 8 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |

| | | |
|---|---|---|
| 3040180 | SPB 2,5/ 9 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040193 | SPB 2,5/10 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040203 | SPB 2,5/11 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040216 | SPB 2,5/12 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040229 | SPB 2,5/13 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040232 | SPB 2,5/14 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040245 | SPB 2,5/15 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040407 | SPDB 2,5/ 1 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040737 | SPDB 2,5/ 1 BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá |
| 3040740 | SPDB 2,5/ 1 GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3040410 | SPDB 2,5/ 2 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040423 | SPDB 2,5/ 3 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040436 | SPDB 2,5/ 4 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040449 | SPDB 2,5/ 5 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040452 | SPDB 2,5/ 6 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040465 | SPDB 2,5/ 7 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |

| | | |
|---|---|---|
| 3040478 | SPDB 2,5/ 8 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040481 | SPDB 2,5/ 9 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040494 | SPDB 2,5/10 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040504 | SPDB 2,5/11 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040517 | SPDB 2,5/12 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040520 | SPDB 2,5/13 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040533 | SPDB 2,5/14 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3040546 | SPDB 2,5/15 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá |
| 3041710 | SPV 2,5/ 1 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3061017 | SPV 2,5/ 1 BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá |
| 3061020 | SPV 2,5/ 1 GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3041024 | SPV 2,5/ 1-L | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041037 | SPV 2,5/ 1-L BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá |
| 3041040 | SPV 2,5/ 1-L GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3041053 | SPV 2,5/ 1-M | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041066 | SPV 2,5/ 1-M BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá |

| | | |
|---|---|---|
| 3041079 | SPV 2,5/ 1-M GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3041082 | SPV 2,5/ 1-R | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041095 | SPV 2,5/ 1-R BU | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá |
| 3041105 | SPV 2,5/ 1-R GNYE | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá |
| 3041723 | SPV 2,5/ 2 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041736 | SPV 2,5/ 3 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041749 | SPV 2,5/ 4 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041752 | SPV 2,5/ 5 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041765 | SPV 2,5/ 6 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041778 | SPV 2,5/ 7 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041781 | SPV 2,5/ 8 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041794 | SPV 2,5/ 9 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041804 | SPV 2,5/10 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041817 | SPV 2,5/11 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041820 | SPV 2,5/12 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041833 | SPV 2,5/13 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |

| | | |
|---|---|---|
| 3041846 | SPV 2,5/14 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |
| 3041859 | SPV 2,5/15 | Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá |

## Výkres/schéma

Výkres v měřítku





Schéma zapojení



## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.