

SACB-4/ 8-L-M23 180

Obj.č.: 1692682

Obrázek ukazuje variantu s 8 zásuvnými místy


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1692682>

Skříňka pro snímače / akční členy, Typ připojení: M12 s dutinkami
Plast, Počet zásuvných míst: 4, Počet pólů: 5, Obsazení zásuvného
místa: dvojité, ukazatel stavu: ano, pnp; Přípojka kmenového vedení:
Zástrčka M23 180°, Stínění: ne

Údaje

EAN	 4 017918 177751
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,113 kg
Informace v katalogu	Strana 114 (PC-2009)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
27.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí	24 V DC
Provozní napětí maximálně U_{max}	30 V DC
Proudová zatížitelnost na V/V signál	2 A
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo	4 A

Jmenovitý proud celkově	12 A
Počet pólů	5
Počet zásuvných míst	4
Krytí	IP65
	IP67
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 75 °C
typ připojení senzoru/aktoru	M12 s dutinkami

Lokální funkce diagnostiky

Místní diagnostika	Napájecí napětí zelená LED
	ukazatel stavu I/O žlutá LED

Data kmenového vedení/připojovací data

Způsob připojení	Zástrčka M23
Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru	0,4 Nm
Utahovací moment ucpávkového šroubu	0,4 Nm

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PA
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	PA
Materiál kontakt strana kmenového kabelu	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu	pozlacená
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele	PA
Materiál plášť závitů	Zinkový tlakový odlitek
Materiál kroužek O	NBR

Přiřazení svorek

Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka	1 / 4 (A) = 15
--	----------------

	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	1-4 / 1 (+ 24 V) = 19
	1-4 / 3 (0 V) = 6
	1-4 / 5 (PE) = 12

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1208432	SAC BIT M12-D15	Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M12 a pro konektor M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208445	SACC BIT M12-D20	Zásuvný nástavec k montáži volně osaditelných konektorů SACC M12, kromě konektoru M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208429	TSD 04 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M12
Obecně		
1665062	PLUSCON-RCS	Speciální trubkový klíč, pomocný nástroj k montáži osaditelných pouzder konektorů M23, pro pouzdro spojky a pouzdro konektoru

Ochranné a uzavírací prvky

1680539	PROT-M12	Ucpávkový šroub M12 pro neosazené zásuvky M12 kabelů senzoru/aktoru, boxů a vestavných zástrčkových konektorů
---------	----------	---

Uzavírací kryt

1685013	KSK 1	Uzavírací krytka z plastu, pro neobsazené zástrčky M23
1665897	MSK 1	Uzavírací krytka M23 z kovu, pro neobsazené zástrčky M23, bez ocelového lanka
1665907	MSK 2	Uzavírací krytka M23 z kovu, pro neobsazené zástrčky M23, s ocelovým lankem

Značení

2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, Velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm
---------	-------------------	---

přípojná zdička

1684056	RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U	Přípojná zdička, Počet pólů: 19, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Přípojná zdička M23, Délka vedení: 5 m, Stínění: ne
1684069	RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U	Přípojná zdička, Počet pólů: 19, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Přípojná zdička M23, Délka vedení: 10 m, Stínění: ne
1684072	RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U	Přípojná zdička, Počet pólů: 19, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Přípojná zdička M23, Délka vedení: 5 m, Stínění: ne
1684085	RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U	Přípojná zdička, Počet pólů: 19, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Přípojná zdička M23, Délka vedení: 10 m, Stínění: ne
1000042	V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3	Přípojná zdička M23, 19pólová, přímá, volně konfigurovatelná, s pájeným spojem, pro vnější průměr vedení 10 mm ... 14 mm
1000044	V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3	Přípojná zdička M23, 19pólová, úhlová, volně konfigurovatelná, s pájeným spojem, pro vnější průměr vedení 10 mm ... 14 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku







Schéma zapojení



Schématický výkres



zásuvné místo M12 zásuvka, 5pólová



Zástrčka M23 kolík, 19pólová

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.