

SACC-M12-SCO PLUG

Obj.č.: 1551493


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551493>

Šroubení pouzdra M12-SPEEDCON pro kolíkové vložky M12, s O kroužkem, pro všechny nosiče kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon



Údaje

EAN	 4 046356 153645
Balení	60 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,00598 kg
Informace v katalogu	Strana 258 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
17.08.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------	------------------

Obecné parametry

Materiálem	Zinkový tlakový odlitek (poniklovaný)
Materiál těsnění	NBR

Způsob montáže

M12 x 1

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Výřez v pouzdru pro upevňovací závit
M12, montážní stěna s průchozím
vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou
jako ochranou proti přetočení)

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.