


UKH 95 BU

Obj.č.: 3010136


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3010136>

Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Průřez: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Šířka: 25 mm, Výška: 90 mm, Barva: modrá, Způsob montáže: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3



Údaje	
EAN	 4 017918 091866
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,21319 kg
Informace v katalogu	Strana 31 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.09.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje	
Obecně	
Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	modrá

Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	25 mm
Délka	83 mm
Výška	90 mm
Výška NS 35/15	97,5 mm
Výška NS 32	95,5 mm

Technická data

Zatěžovací proud maximální	232 A (při průřezu vodiče 95 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I _N	232 A
Jmenovité napětí U _N	1000 V
Otevřená boční stěna	nein

Data připojení

Poznámka	Šrouby s vnitřním šestihranem
Min. průřez vodiče, tuhý	25 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	95 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	4
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	3/0
Min. průřez vodiče, ohebný	35 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	95 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	2
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	3/0
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	35 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	95 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	35 mm ²
	95 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem pevný min	25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	35 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	35 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	16 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	35 mm ²
Průřez tuhého vodiče s vložitelným můstkem max	95 mm ²
Průřez ohebného vodiče s vložitelným můstkem max.	70 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	33 mm
Závit šroubu	M8
Utahovací moment min.	15 Nm
Utahovací moment max	20 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, DNV, GL, PRS, RS

Aprobace z:

ATEX, cULus Recognized, FM approved, IECEx

Vyžádané aprobace:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
3003541	AGK 10-UKH 95	Svorka se snímací odbočkou, Způsob připojení: Speciální a kombinované připojení, Průřez: 0,5 mm ² - 10 mm ² , AWG: 20 - 8, Šířka: 10,2 mm, Výška: 34,7 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: na základnu
1201659	E/AL-NS 32	Koncovka, k vytvoření opěry svornic UKH 50 až UKH 240, na nosnou lištu NS 32, se 2 šrouby, šířka: 10 mm, barva: hliník

1201662	E/AL-NS 35	Koncovka, k vytvoření opěry svornic UKH 50 až UKH 240, na nosnou lištu NS 35, se 2 šrouby, šířka: 10 mm, barva: hliník
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

Můstky

0201362	EB 2-25/UKH	Vložný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
0201375	EB 3-25/UKH	Vložný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá

Nářadí

1201934	VDE-ISS 6	klíč na šrouby s vnitřním šestihranem, plně izolovaný, bezpečnostní nástroj dle EN 60900, délka: 150 mm, šířka příčné rukojeti: 110 mm, pro všechny svorky se šroubem s vnitřním šestihranem 8 mm
---------	-----------	---

Značení

1004584	WS-4K	Lepicí výstražný štítek, samolepicí, černý potisk: Symbol blesku se šipkou - „Pozor pod napětím - Attention Danger“, velikost etikety: 13 x 23,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm
0824949	ZB 22 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsání dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm

0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm
---------	------------------	--

Zástrčka / adaptér

3009231	UKH 95 EP	Vložný profil
---------	-----------	---------------

Výkres/schéma

Výkres v měřítku





Schéma zapojení



Schématický výkres



Připojení hliníkových vodičů. Další pokyny v oblasti Download

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.