


## VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400


Obj.č.: 2322359

 Obrázek ukazuje variantu s označením MODICON<sup>®</sup> TSX Quantum

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322359>

Předávací modul VARIOFACE, pro V/V SIMATIC<sup>®</sup> S7-400, se specifickým označením SIMATIC<sup>®</sup>, pouze ve spojení s FLKM 50-PA-S400



### Údaje

EAN	 4 046356 451741
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,2105 kg
Informace v katalogu	Strana 472 (CAT-7-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
10.04.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecná data

Jmenovité napětí U <sub>N</sub>	60 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	50
Šířka	106,1 mm

Výška	65,5 mm
Hloubka	56 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	0,6 kV

#### Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

#### Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	50

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

#### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2314257	CABLE-FLK50-0,14-HF/...	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: variabilní
2314134	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: 0,5 m
2314147	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: 1 m
2314150	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: 1,5 m
2314163	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: 2 m
2314176	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: 2,5 m
2314202	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: 5 m
2314215	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: 6 m
2314228	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: 7 m

2314231	CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M	Osazený kulatý kabel <b>neobsahující halogeny</b> , se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) přenos 32 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 50pólového vedení. Délka kabelu: 8 m
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2 m
2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2,5 m
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3 m
2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3,5 m
2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4 m
2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4 m
2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 5 m
2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6 m
2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6,5 m

2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), přenos 32 kanálů, délka kabelu: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8 m
2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8,5 m
2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 10 m
2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kulatý kabel, s konfekcionováním, stíněný, délka kabelu variabilní
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní

#### Obecně

5147777	BLUEMARK X1	Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard.
---------	-------------	---------------------------------------------------------------------------

#### Značení

0818111	UC-TM 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm

## Výkres/schéma

### Schéma zapojení




Schéma připojení VIP-2/.../FLK50/S7/A-S400

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.