



Hlavní spínač, 240 V, 63A, 3HP

Typ **IS-63/3**
 Catalog No. **276276**
 Alternate Catalog No. **IS-63/3**

Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Základní funkce			spínač hlavní zátěže
Póly			3-pólové
Použití			Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud	I_n	A	63
Sortiment			IS
Značka zapojení			

Technická data

Elektrický

Normy a ustanovení			EN 45545-2; IEC 61373
--------------------	--	--	-----------------------

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajím ztrátového výkonu	I_n	A	63
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	4.8
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	5.3
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Modulární radový vestavený přístroj pro rozbočovací proudových okruhu / Vestavený vypínač pro rozvody (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])		
Switching function		Other
Number of contacts as normally open contact		3
Number of contacts as normally closed contact		3
Number of contacts as change-over contact		0
Number of poles		3
Rated current	A	63
Rated voltage	V	240
Min. rated voltage	V	240
Rated switching capacity	kA	12.5
Short-circuit breaking capacity (I _{cw})	kA	2
Voltage type		AC
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)		No
With signal lamp		No

Colour calotte			
Lamp type			
Lamp socket			
Max. lamp power		W	0
Width in number of modular spacings			3
Built-in depth		mm	69.5
Degree of protection (IP)			IP40

Rozměry

