


UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC


Obj.č.: 2974914


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2974914>

Výstupní modul VARIOFACE, s paticemi pro 8 miniaturních relé, vždy s 1 přepínačem, pro 24 V DC (bez relé)



Údaje

EAN	 4 017918 089016
Balení	1 ks
Celní tarif	85364190
Váha brutto v kusech	0,236 kg
Informace v katalogu	Strana 494 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
04.09.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Vstupní data

Vstupní jmenovité napětí U_N	24 V DC
Ochranný název	Dioda na ochranu proti přepólování
Ochranné zapojení/konstrukční díl ochranného zapojení	blokovací dioda
Ukazatel provozního napětí	zelená LED

Ukazatel stavu/kanál	žlutá LED
----------------------	-----------

Výstupní data

Provedení kontaktů	1 přepínací kontakt
Spínací napětí maximální	250 V AC/DC
Mezní trvalý proud	5 A
Rozpoznání chyby (přerušení žíly/zkrat)	ne

Obecná data

Počet kanálů	8
Možnosti osazení	Miniaturní relé, REL-MR- 24DC/21HC
S osazením	ne
Šířka	135 mm
Výška	77 mm
Hloubka	59 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Zkušební napětí cívka relé/reléový kontakt	2,5 kV AC
Normy/předpisy	IEC 60664 ČSN EN 50178 IEC 62103
Montážní poloha	libovolně
Pokyn pro montáž	možnost řazení bez odstupu
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	III
Typ izolačního materiálu pouzdro	PVC, boční část PA nezesílená
Barva	zelená

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	výstup
Počet přípojek	26
Způsob připojení	Šroubové připojení
Počet pólů	3
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

Závit šroubu	M3
Délka odstranění izolace	8 mm

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	vstup
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	14

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


cULus Listed, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.