



UK 2,5 B

Obj.č.: 3001035


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3001035>

Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Šířka: 6,2 mm, Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Údaje

EAN	 4 017918 089788
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00784 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	6,2 mm
Délka	42,5 mm
Výška NS 35/7,5	42 mm
Výška NS 35/15	49,5 mm
Výška NS 32	47 mm

Technická data

Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovitý proud I_N	24 A
Jmenovité napětí U_N	800 V
Otevřená boční stěna	ja

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	24
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	1 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	7 mm
válečkový kalibr	A3
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,6 Nm
Utahovací moment max	0,8 Nm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, BV, GL, KR, LR, RS

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3001022	D-UK 2,5	Zakončovací kryt, Délka: 42,5 mm, Šířka: 1,5 mm, Výška: 30,7 mm, Barva: šedá
3001103	D-UK 2,5 BU	Zakončovací kryt, Délka: 42,5 mm, Šířka: 1,5 mm, Výška: 42 mm, Barva: modrá
Montáž		
3003224	ATP-UK	Oddělovací deska oddílů, Délka: 56 mm, Šířka: 1,5 mm, Výška: 45,7 mm, Barva: šedá

3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Koncovka, k vytvoření opěry na koncích dvoupatrových a třípatrových svornic, šířka: 10 mm, barva: šedá
0201595	FB-150 METER	Příčná spojka, k můstkovému propojení shodných vstupů nebo výstupů, měď, úprava niklováním, délka 1 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, perforovaná, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Nosná lišta profil G, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 32 mm, délka 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm

1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
2770215	TS-KK 3	Přepážka, Délka: 14 mm, Výška: 16 mm, Barva: šedá
0200017	ZSR-EX	Mezikus, z kovu, pro odbočky FB-150, se šroubem a podložkou

Můstky

0201155	EB 2- 6	Vložný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
0201142	EB 3- 6	Vložný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá
0201139	EB 10- 6	Vložný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá
0201456	FB 2- 6-EX	Pevný můstek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná
0201469	FB 3- 6-EX	Pevný můstek, Počet pólů: 3, Barva: stříbrná
0201029	FB 5- 6	Pevný můstek, Počet pólů: 5, Barva: stříbrná
0201184	FB 10- 6	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
0201281	FB 10- 6-EX	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
0201524	FB 100- 6	Pevný můstek, Počet pólů: 100, Barva: stříbrná
0203250	FBI 10- 6	Pevný můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
0201650	FBI 100- 6	Pevný můstek, Počet pólů: 100, Barva: stříbrná
0201867	FBI 20- 6	Pevný můstek, Počet pólů: 20, Barva: stříbrná
1302338	IS-K 4	Můstek s izolační podporou, Barva: šedá
0301505	ISSBI 10- 6	Můstek, Počet pólů: 10, Barva: stříbrná
0201485	KB- 6-EX	Řetízkový můstek, Barva: stříbrná
0202280	LB 10-6 BU	Můstek, Počet pólů: 10, Barva: modrá
0202358	LB 10-6 GY	Můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá
1413230	SBRN 2-7	Spínací můstek, Barva: stříbrná
2303239	USBR 2-7	Spínací můstek, Počet pólů: 2, Barva: stříbrná
2305538	USBRJ 2-7	Spínací můstek, Barva: stříbrná

Značení		
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
1004115	WS 3- 6	Výstražný štítek, se 2 plastovými šrouby, nad 3 svornice, rastr 6 mm
1004209	WS 4- 6	Výstražný štítek, se 2 plastovými šrouby, nad 4 svornice, rastr 6 mm
1004403	WS 5- 6	Výstražný štítek, se 2 plastovými šrouby, nad 5 svornice, rastr 6 mm
0824992	ZB 6 CUS	Označovací štítek, lze objednat: v pásech, bílá, popsáné dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm

Zástrčka / adaptér

0309523	KSS 3- 6	Zkratovací zástrčka, Počet pólů: 3, Barva: černá
0301547	KSS 6	Zkratovací zástrčka, Počet pólů: 2, Barva: černá
3001132	PS-UK 2,5 B/E	Zkušební zástrčka, Barva: červená
3001239	PS-UK 2,5 B/Z-6	Zkušební zástrčka, Barva: červená
0601292	PSB 3/10/4	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: stříbrná
0201304	PSBJ 3/13/4	Zdířka zkušební zástrčky, Barva: stříbrná
0201647	RPS	Redukční konektor, Barva: šedá

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.