

HC-NPT-3/4-M25

Obj.č.: 1686850

Obrázek ukazuje variantu HC-NPT-1/2-M20


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1686850>

Adaptér NPT, IP68, do 5 barů, včetně těsnění O-kroužku, 3/4" na M25

Údaje

EAN	 4 017918 822712
Balení	1 ks
Celní tarif	74199990
Váha brutto v kusech	0,05524 kg
Informace v katalogu	Strana 559 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
16.02.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Materiál	Poniklovaná mosaz
Materiál kroužek O	NBR
Druh závitu připojovací roviny	M25
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 80 °C

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.