


UT 4-TG-P/P

Obj.č.: 3046168


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3046168>

Průchozí svornice, Typ připojení: Šroubové připojení, Průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Jmenovitý proud: 20 A, Jmenovité napětí: 500 V, Délka: 57,8 mm, Šířka: 6,2 mm, Barva: šedá, Montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Údaje

EAN	 4 017918 975586
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01355 kg
Informace v katalogu	Strana 58 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Poznámka	Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky.
Počet pater	1
Počet přípojek	2
Barva	šedá

Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	6,2 mm
Délka	57,8 mm
Výška NS 35/7,5	47,5 mm
Výška NS 35/15	55 mm

Technická data

Zatěžovací proud maximální	20 A (při průřezu vodiče 6 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I _N	20 A
Jmenovité napětí U _N	500 V
Otevřená boční stěna	nein

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	6 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	10
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1,5 mm ²

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	1,5 mm ²
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	9 mm
válečkový kalibr	A4
Závít šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,6 Nm
Utahovací moment max	0,8 Nm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3036738	DP PS-6	Distanční deska, Barva: červená
Montáž		
3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá

3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
3036796	P-CO	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Jmenovitý proud: 6 A, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá

Můstky

3030336	FBS 2-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená
3030242	FBS 3-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená
3030255	FBS 4-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená
3030349	FBS 5-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená
3030271	FBS 10-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená
3030365	FBS 20-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená
3032224	FBS 50-6	Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: červená

Nářadí

1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
---------	-------------	---

Zástrčka / adaptér

3032460	P-CO 1N4007/L-R	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
3032457	P-CO 1N4007/R-L	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
3036783	P-DI	Odpojovací zástrčka, Délka: 10,8 mm, Šířka: 3,5 mm, Výška: 23,1 mm, Barva: oranžová
3047390	P-DI GY	Odpojovací zástrčka, Délka: 10,8 mm, Šířka: 3,5 mm, Výška: 23,1 mm, Barva: šedá
3038956	P-FIX	Náhradní nůž, Délka: 10,5 mm, Šířka: 4 mm, Barva: šedá
3030996	PS-6	Zkušební adaptér, Barva: červená
3038736	PS-6/2,3MM RD	Zkušební zástrčka, Barva: červená

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Montáž

3036796	P-CO	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Jmenovitý proud: 6 A, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
---------	------	--


Zástrčka / adaptér

3032460	P-CO 1N4007/L-R	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
3032457	P-CO 1N4007/R-L	Zástrčka pro instalaci elektron. prvku, Délka: 24 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 22 mm, Barva: šedá
3036783	P-DI	Odpojovací zástrčka, Délka: 10,8 mm, Šířka: 3,5 mm, Výška: 23,1 mm, Barva: oranžová

3038956	P-FIX	Náhradní nůž, Délka: 10,5 mm, Šířka: 4 mm, Barva: šedá
3036835	P-FU 5X20 LA 250	Pojistný konektor se světelnou indikací pro 110-250 V AC/DC, 0,41-0,96 mA, šířka 6,2 mm, barva černá
3036819	P-FU 5X20 LED 24	Pojistný konektor se světelnou indikací pro 12-30 V DC, 0,31-0,95 mA, šířka 6,2 mm, barva černá
3036822	P-FU 5X20 LED 60	Pojistný konektor se světelnou indikací pro 30-60 V AC/DC, 0,40-0,86 mA, šířka 6,2 mm, barva černá
3046498	P-FU 6,3X32	Pojistková zástrčka, Jmenovitý proud: 10 A, Délka: 40 mm, Šířka: 8,2 mm, Výška: 27 mm, Barva: černá
3046524	P-FU 6,3X32 LA 250	Pojistný konektor se světelnou indikací pro 110-250 V AC/DC, 0,41-0,96 mA, šířka 8,2 mm, barva černá
3046508	P-FU 6,3X32 LED 24	Pojistný konektor se světelnou indikací pro 12-30 V DC, 0,31-0,95 mA, šířka 8,2 mm, barva černá
3046511	P-FU 6,3X32 LED 60	Pojistný konektor se světelnou indikací pro 30-60 V AC/DC, 0,40-0,86 mA, šířka 8,2 mm, barva černá

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.