

VIP-2/SC/FLK14


Obj.č.: 2315023


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315023>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdířkové konektory, počet pólů: 14



Údaje

EAN	 4 046356 312875
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0988 kg
Informace v katalogu	Strana 524 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
22.11.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	60 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	14
Šířka	39,8 mm

Výška	65,5 mm
Hloubka	56 mm
ukazatel stavu	ne
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	0,6 kV

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M 3

Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Počet přípojek	1
Způsob připojení	IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm)
Počet pólů	14

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

CSA, cUL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2314040	FLK 14-EZ-DR-HF/...	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: variabilní
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 0,5 m
2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 1 m
2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 1 m
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 3 m
2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 3,5 m
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 4 m
2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 4 m

2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 4,5 m
2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 6 m
2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 8 m
2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 8 m
2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 10 m
2305952	FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 0,5 m
2305965	FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 1 m
2305978	FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 1,5 m
2305981	FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 2 m
2305994	FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 2,5 m
2304759	FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 3 m
2304762	FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 4 m

2304717	FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 5 m
2306003	FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 6 m
2314011	FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 7 m
2314024	FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 8 m
2314037	FLK 14/EZ-DR/HF/1000/ KONFEK	Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kulatý kabel, s konfekcionováním, stíněný, délka kabelu variabilní
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní
2318457	VIP-CAB-FLK14-0,14/...	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: variabilní
2318389	VIP-CAB-FLK14/0,14/0,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 0,5 m
2318392	VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1 m
2318402	VIP-CAB-FLK14/0,14/1,5M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 1,5 m
2318415	VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 2 m
2318428	VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 3 m
2318431	VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 4 m
2318444	VIP-CAB-FLK14/0,14/6,0M	Osazený kulatý kabel se dvěma zastříknutými 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1). Kabel má jeden konektor upevněný pod úhlem 90° a jeden 180°, délka kabelu: 6 m

Obecně


5147777	BLUEMARK X1	Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard.
---------	-------------	---

Značení

0818111	UC-TM 4	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.