
Výtah z online katalogu

STTB 2,5/4P-PV

Obj.č.:: 3061509



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3061509

Dvoupatrová svorkovnice, Průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12,
Typ připojení: Pružinové připojení/zástrčka, Šířka: 5,2 mm,
Barva: šedá, Způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5

Údaje	
EAN	4 046356 588010
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01312 kg
Informace v katalogu	Strana 365 (CAT-3-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 21.06.2010

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	2
Počet přípojek	4
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	98,8 mm
Výška NS 35/7,5	47,5 mm
Výška NS 35/15	55 mm

Technická data

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 61984
Jmenovitý proud I_N	22 A
Jmenovité napětí U_N	500 V
Otevřená boční stěna	ja
Zásuvné cykly mechanické	100
Požadovaná hodnota rázové zkoušky	7,3 kV
Výsledek rázové zkoušky	Zkouška vykonána úspěšně
Pevné uložení na upevňovacím podkladě	NS 35
Požadovaná hodnota	1 N
Výsledek pevného uložení	Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška odolnosti vůči krátkodobému proudu průřez vodiče	2,5 mm²
Krátkodobý proud	0,3 kA
Zkouška odolnosti vůči krátkodobému proudu průřez vodiče	4 mm²
Krátkodobý proud	0,48 kA
Výsledek odolnosti vůči krátkodobému proudu	Zkouška vykonána úspěšně
Důkaz o tepelných vlastnostech (jehlový plamen) doba působení	30 s
Výsledek tepelné zkoušky	Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky kmitáním, širokopásmový šum	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zkušební spektrum	Test životnosti kategorie 1, třída B, na karoserii vozidla
Zkušební frekvence	f_1 = 5 Hz až f_2 = 150 Hz
Úroveň ASD	0,02 g²/Hz
Zrychlení	0,8 g

Zkušební doba na jednu osu	5 h
Zkušební směry	Osa X, Y a Z
Výsledek zkoušky kmitáním, širokopásmový šum	Zkouška vykonána úspěšně
Specifikace zkoušky rázem	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forma rázu	polosinus
Zrychlení	5 g
Doba trvání rázu	30 ms
Počet rázů v jednom směru	3
Zkušební směry	Osa X, Y a Z (poz. a neg.)
Výsledek zkoušky rázem	Zkouška vykonána úspěšně
Teplotní index izolační materiál (EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	28
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,14 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,14 mm²
	2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,5 mm²
Způsob připojení	Pružinové připojení/zástrčka
Délka odstranění izolace	10 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace	CSA, cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kryt		
3036725	DP PS-5	Distanční deska, Barva: červená
Montáž		
3030747	ATP-STTB 4	Oddělovací deska oddílů, Délka: 88,7 mm, Šířka: 2 mm, Výška: 53 mm, Barva: šedá
3022218	CLIPFIX 35	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu 35 mm, typ NS 35/7,5 nebo NS 35/15, možno osadit označovací profil ZB 8 a ZB 8/27, označení svorkovnic KLM 2 a KLM, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
3022276	CLIPFIX 35-5	Koncovka pro rychlou montáž, pro nosnou lištu NS 35/7,5 nebo nosnou lištu NS 35/15, možno osadit označovacím štítkem ZB 5 a ZBF 5, popisovač svorkovnice KLM 2, KLM 3 a KML3L, možnost parkování pro FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, šířka: 5,15 mm, barva: šedá
0800886	E/NS 35 N	Koncovka, šířka: 9,5 mm, barva: šedá
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta neděrovaná, Šířka: 35 mm, Výška: 7,5 mm, Délka: 2000 mm, Barva: stříbrná
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 7,5 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Nosná lišta, profilově tažená, vysoké provedení, bez perforace 1,5 mm silná, materiál: hliník, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka 2 000 mm

1206573	NS 35/15 CAP	Ukončovací díl nosné lišty, pro nosnou lištu NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: měď, bez perforace, tloušťka 1,5 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: pozinkovaná ocel a v silné vrstvě pasivovaná, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilová montážní lišta 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, perforovaná, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: pozinkování, bez perforace, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilová nosná lišta, materiál: ocel, bez perforace, tloušťka 2,3 mm, výška 15 mm, šířka 35 mm, délka: 2 m

Můstky

3030161	FBS 2-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: červená
3036877	FBS 2-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: modrá
3038969	FBS 2-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 2, Barva: šedá
3030174	FBS 3-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: červená
3036880	FBS 3-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: modrá
3038972	FBS 3-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 3, Barva: šedá
3030187	FBS 4-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: červená
3036893	FBS 4-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: modrá
3038985	FBS 4-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 4, Barva: šedá
3030190	FBS 5-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: červená
3036903	FBS 5-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: modrá
3038998	FBS 5-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 5, Barva: šedá
3030213	FBS 10-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: červená
3036916	FBS 10-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: modrá
3039007	FBS 10-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 10, Barva: šedá
3030226	FBS 20-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: červená
3036929	FBS 20-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: modrá
3038671	FBS 20-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 20, Barva: šedá
3038930	FBS 50-5	Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: červená
3032114	FBS 50-5 BU	Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: modrá
3032127	FBS 50-5 GY	Zástrčný můstek, Počet pólů: 50, Barva: šedá

Obecně

3061538	D-STTB 2,5/4P	Zakončovací kryt, Délka: 98,9 mm, Šířka: 2,2 mm, Výška: 47,5 mm
3039900	ST-IL	Obslužná nálepka pro svornici ST

Značení

3040588	PC	Kódovací hvězdice, Délka: 3 mm, Šířka: 3 mm, Výška: 6 mm, Barva: červená
0818153	UC-TMF 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm
0824638	UC-TMF 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,6 x 5,1 mm
0828744	UCT-TMF 5	Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm
0829658	UCT-TMF 5 CUS	Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm
0825025	ZBF 5 CUS	Označovací štítek, plochý, lze objednat: v pásech, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,15 x 5,15 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5 mm, Velikost popisovaného pole: 5,1 x 5,2 mm

Zástrčka / adaptér

0201731	MPS-IH BK	Izolační dutinka, Barva: černá
0201689	MPS-IH BU	Izolační dutinka, Barva: modrá
0201702	MPS-IH GN	Izolační dutinka, Barva: zelená
0201728	MPS-IH GY	Izolační dutinka, Barva: šedá
0201676	MPS-IH RD	Izolační dutinka, Barva: červená
0201663	MPS-IH WH	Izolační dutinka, Barva: bílá
0201692	MPS-IH YE	Izolační dutinka, Barva: žlutá
0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka
3032871	PAI-4-N GY	Zkušební adaptér, Barva: šedá

3030983	PS-5	Zkušební adaptér, Barva: červená
3038723	PS-5/2,3MM RD	Zkušební zástrčka, Barva: červená

Další výrobky

Informace	Popis	Popis výrobku
Zástrčka / adaptér		
3209866	PP-H 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209879	PP-H 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 2, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209882	PP-H 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 3, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209895	PP-H 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 4, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209905	PP-H 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 5, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209918	PP-H 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 6, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209921	PP-H 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 7, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209934	PP-H 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 8, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209947	PP-H 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 9, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210062	PP-H 2,5/1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210091	PP-H 2,5/1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210127	PP-H 2,5/1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 1, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209950	PP-H 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 10, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3209963	PP-H 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 11, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209976	PP-H 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 12, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209989	PP-H 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 13, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3209992	PP-H 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 14, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210004	PP-H 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Svorky Push-in, Počet pólů: 15, Průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040258	SP 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040698	SP 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3040708	SP 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3040261	SP 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040274	SP 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040287	SP 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040290	SP 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040300	SP 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040313	SP 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040326	SP 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040339	SP 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3040342	SP 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040355	SP 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040368	SP 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040371	SP 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040384	SP 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040397	SP 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210619	SP-H 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210761	SP-H 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210774	SP-H 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210787	SP-H 2,5/ 1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210790	SP-H 2,5/ 1-L BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210800	SP-H 2,5/ 1-L GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210813	SP-H 2,5/ 1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210826	SP-H 2,5/ 1-M BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210839	SP-H 2,5/ 1-M GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210842	SP-H 2,5/ 1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3210855	SP-H 2,5/ 1-R BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3210868	SP-H 2,5/ 1-R GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3210622	SP-H 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210635	SP-H 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210648	SP-H 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210651	SP-H 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210664	SP-H 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210677	SP-H 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210680	SP-H 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210693	SP-H 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210703	SP-H 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210716	SP-H 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210729	SP-H 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210732	SP-H 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210745	SP-H 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3210758	SP-H 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3040106	SPB 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040724	SPB 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3040711	SPB 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3040119	SPB 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040122	SPB 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040135	SPB 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040143	SPB 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040151	SPB 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040164	SPB 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040177	SPB 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040180	SPB 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040193	SPB 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040203	SPB 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040216	SPB 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040229	SPB 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040232	SPB 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá


3040245	SPB 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040407	SPDB 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040737	SPDB 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: modrá
3040740	SPDB 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: zeleno-žlutá
3040410	SPDB 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040423	SPDB 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040436	SPDB 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040449	SPDB 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040452	SPDB 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040465	SPDB 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040478	SPDB 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040481	SPDB 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040494	SPDB 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040504	SPDB 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040517	SPDB 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040520	SPDB 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá

3040533	SPDB 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3040546	SPDB 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 39 mm, Barva: šedá
3041710	SPV 2,5/ 1	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3061017	SPV 2,5/ 1 BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3061020	SPV 2,5/ 1 GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041024	SPV 2,5/ 1-L	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041037	SPV 2,5/ 1-L BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3041040	SPV 2,5/ 1-L GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041053	SPV 2,5/ 1-M	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041066	SPV 2,5/ 1-M BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3041079	SPV 2,5/ 1-M GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041082	SPV 2,5/ 1-R	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041095	SPV 2,5/ 1-R BU	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: modrá
3041105	SPV 2,5/ 1-R GNYE	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 1, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 5,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: zeleno-žlutá
3041723	SPV 2,5/ 2	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 2, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 10,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041736	SPV 2,5/ 3	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 3, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 15,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá

3041749	SPV 2,5/ 4	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 4, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 20,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041752	SPV 2,5/ 5	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 5, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 26 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041765	SPV 2,5/ 6	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 6, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 31,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041778	SPV 2,5/ 7	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 7, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 36,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041781	SPV 2,5/ 8	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 8, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 41,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041794	SPV 2,5/ 9	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 9, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 46,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041804	SPV 2,5/10	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 10, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 52 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041817	SPV 2,5/11	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 11, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 57,2 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041820	SPV 2,5/12	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 12, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 62,4 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041833	SPV 2,5/13	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 13, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 67,6 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041846	SPV 2,5/14	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 14, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 72,8 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá
3041859	SPV 2,5/15	Zástrčka, Způsob připojení: Připojení tažnou pružinou, Počet pólů: 15, Průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Šířka: 78 mm, Výška: 34 mm, Barva: šedá

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.