

SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5

Obj.č.: 1419726


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419726>

Vestavný konektor senzoru/aktoru, 17pólový, M12-SPEEDCON, montáž na zadní stěnu/našroubováním se závitem M16, s 0,5m bezhalogenovým TPE lankem, 17 x 0,14 mm²



Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
29.09.2009



Údaje

EAN	 4 046356 533577
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0366 kg
Informace v katalogu	Strana 244 (CAT-2-2013)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	1,5 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	17
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
--------------	-------

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M12 IEC 61076-2-101
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M16 x 1,5 s plochou maticí
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	lanko TPE
Průřez vodiče	0,14 mm ²
Signální vedení AWG	26
barvy žíly	barevné kódování DIN 47100
Materiál izolace žíly	TPE
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace



GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Výřez v pouzdru pro upevňovací závit
M16, montážní stěna se závitem

Výřez v pouzdru pro upevňovací závit M16, montážní stěna
s průchozím vyvrtaným otvorem (alternativně s plochou jako
ochranou proti přetočení)





Schéma zapojení

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GYPK
12	RDBU
13	WHGN
14	BNGN
15	WHYE
16	YEBN
17	WHGY

Obsazení kontaktů zástrčky M12

Schématický výkres

Obsazení pólů zástrčky M12, 17pólová, pohled ze strany kolíku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.