

Příslušenství ZQV 35/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Pružinové připojení s technologií tažné pružiny

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | ZQV 35/2 |
| Objednací číslo | 1739700000 |
| Verze | Příslušenství, Spojovací konektor, 125 A |
| GTIN (EAN) | 4008190957155 |
| Mnž. | 10 ks |

Příslušenství
ZQV 35/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 6 mm | Šířka (v palcích) | 0,236 inch |
| Výška | 25 mm | Výška (v palcích) | 0,984 inch |
| Hloubka | 43,4 mm | Hloubka (v palcích) | 1,709 inch |
| Čistá hmotnost | 17,2 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C | | |

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál | Wemid | Barevný | Žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Typ upevnění Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovitý proud 125 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 16 mm

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | | |

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Brožura/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Technické údaje | STEP |
| Uživatelská dokumentace | Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |