

**W řada
WQV 6/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 6/10
Objednací číslo	1052260000
Verze	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 10
GTIN (EAN)	4008190153977
Mnž.	20 ks

W řada WQV 6/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	7,6 mm	Šířka (v palcích)	0,299 inch
Výška	77,3 mm	Výška (v palcích)	3,043 inch
Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Čistá hmotnost	16,75 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (propojka)	0.5...1 Nm
-------	------------	-----------------------------	------------

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	57 A		
-----------------	------	--	--

Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	57 A	Počet propojených svorkovnic	10
Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	0,5 - 1,0 Nm	Typ	Spojovací konektor

Rozměry

Rozteč v mm (P)	8 mm	TS 35 offset	28 mm
-----------------	------	--------------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

Osvědčení

ROHS	Shoda		
------	-------	--	--

W řada
WQV 6/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	08861_WQV_6-10_DXF.dxf STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_WQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
