

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FCM-RJ45-FJ-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Servisní rozhraní FrontCom[®] Micro s RJ45 s IP 65**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-FCM-RJ45-FJ-B
Objednací číslo	1018820000
Verze	Modul FrontCom Micro RJ45, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248730070
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Tloušťka stěny, max.	3 mm	Tloušťka stěny, min.	1 mm
Čistá hmotnost	40 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Utahovací moment upevňovací matice	2 Nm	Připojení 1	RJ45
Připojení 2	IDC	Popis výrobku	Modul FrontCom Micro RJ45
Propojení	TIA-568B	Barevný	Černá
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Průřez izolace, max.	1,6 mm
Kategorie	Kat.6A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Zlato na niklu
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.76 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Průměr pláště, min.	5,5 mm	Průměr pláště, max.	10 mm
Typ montáže	Skříňka, Rozváděcí skříňka	Stínění	360° stíněný kontakt
Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu	Cykly zapojování	750

Elektrické vlastnosti

PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at
------------	-----------------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	----------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-18-90-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI FRONTCOM EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DUXR.E316369](#)

Technické údaje

[WSCAD](#)

Uživatelská dokumentace


[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výřez instalace

