

**Příslušenství  
ZEW 15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Pružinové připojení s technologií tažné pružiny**

Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ZEW 15
Objednací číslo	<a href="#">7920340000</a>
Verze	Příslušenství, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4032248238910
Mnž.	20 ks

## Příslušenství ZEW 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	24 mm	Výška (v palcích)	0,945 inch
Hloubka	23 mm	Hloubka (v palcích)	0,906 inch
Čistá hmotnost	1,625 g		

### Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

### Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Lišta	TS 15
-------	------------	-------	-------

### Údaje materiálu

Materiál	Plast	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

### Další technická data

Typ montáže	Přímá montáž	Vzájemné blokování	bez šroubů
-------------	--------------	--------------------	------------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001041	ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041	ETIM 6.0	EC001041
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-08-10-03
eClass 6.2	27-14-11-35	eClass 7.1	27-14-11-35
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9,1	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>