

**Nářadí  
M-D-STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Pružný a pevný vodič s PVC izolací, teflonovou (PTFE) a silikonovou izolací
- Bez poškozování vodiče díky speciálnímu tvaru čepele
- Bez splétání jednotlivých vodičů
- Čepelové vložky se snadno vyměňují
- Všechny vložky pasují do jednoho nástroje
- Vodicí tyče v lištových kazetách usnadňují správné umístění vodiče v nástroji

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	M-D-STRIPAX
Objednací číslo	<a href="#">9001280000</a>
Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů, Pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 1mm <sup>2</sup> , 7mm
GTIN (EAN)	4008190011215
Mnž.	1 ks

## Náradí M-D-STRIPAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	82 mm	Šířka (v palcích)	3,228 inch
Výška	135 mm	Výška (v palcích)	5,315 inch
Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Váha	110 g	Čistá hmotnost	122 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Nástroje k odizolování

Délka odizolování, max.	7 mm	Max. průměr vodiče	1,3 mm
Min. průměr vodiče	0,3 mm	Odizolovací rozsah, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max.	1 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-37-06		

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datový list****Nářadí  
M-D-STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Příklad použití**