

UM 45-FLKS50/ZFKDS

Obj.č.: 2968470


Vyobrazení ukazuje 40-pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2968470>

Modul VARIOFACE, s třípatrovou pružinovou svornicí a připojením na plochý kabel, k montáži na NS 35/7.5, počet pólů 50



Údaje

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN |  4 017918 932817 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,1633 kg |
| Informace v katalogu | Strana 303 (IF-2011) |

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
11.04.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

| | |
|--------------------------------------------|-----------|
| Jmenovité napětí U_N | < 50 V AC |
| | 60 V DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 1 A |
| Počet pólů | 50 |

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Šířka | 111 mm |
| Výška | 45 mm |
| Hloubka | 61 mm |
| ukazatel stavu | ne |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Zkušební napětí kontakt/kontakt | 0,5 kV AC |
| Montážní poloha | libovolně |
| Normy/předpisy | IEC 60664 ČSN EN 50178 IEC 62103 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Kategorie přepětí | II |

Parametry připojení přípojka 1

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Označení přípojky | Připojení desky plošných spojů |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Způsob připojení | Připojení tažnou pružinou |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm ² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm ² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 14 |
| Délka odstranění izolace | 8 mm |

Parametry připojení přípojka 2

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Označení přípojky | Připojení plochého páskového kabelu |
| Počet přípojek | 1 |
| Způsob připojení | IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm) |
| Počet pólů | 50 |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel / vodič | | |
| 2289065 | FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 0,5 m |
| 2299097 | FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 0,5 m |
| 2289078 | FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1m |
| 2299107 | FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1 m |
| 2289081 | FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1,5 m |
| 2299110 | FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 1,5 m |
| 2289094 | FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2 m |
| 2299123 | FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2 m |
| 2289104 | FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 2,5 m |
| 2289117 | FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3 m |
| 2299136 | FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3 m |
| 2289120 | FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 3,5 m |
| 2289133 | FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4 m |
| 2299149 | FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4 m |
| 2289573 | FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 4,5 m |
| 2289586 | FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 5 m |

| | | |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2289599 | FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 5,5 m |
| 2289609 | FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6 m |
| 2299152 | FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6 m |
| 2289612 | FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 6,5 m |
| 2289625 | FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 7 m |
| 2289638 | FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), přenos 32 kanálů, délka kabelu: 7,5 m |
| 2289641 | FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8 m |
| 2299165 | FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8 m |
| 2289654 | FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 8,5 m |
| 2289667 | FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 9 m |
| 2289670 | FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 9,5 m |
| 2289683 | FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK | Osazený kulatý kabel se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 10 m |
| 2299178 | FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 50pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. přenos 32 kanálů, délka kabelu: 10 m |
| 2295046 | FLK EZ-DR-S.../.../... | Kulatý kabel, s konfekcionováním, stíněný, délka kabelu variabilní |
| 2295059 | FLK EZ-DR.../.../... | Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní |

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.