


# UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q

Obj.č.: 2959560


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2959560>

VARIOFACE SLIM-LINE, šroubové svorky a zásuvka D-Sub, k montáži napříč na NS 35/7,5; počet pólů 9



Údaje	
EAN	 4 017918 086213
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,07995 kg
Informace v katalogu	Strana 536 (CAT-7-2013)

#### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
17.07.2006


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecná data	
Jmenovité napětí $U_N$	125 V AC/DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
	1,5 A (při rovnoměrném zatížení všech větví)
Počet pólů	9

Šířka	25 mm
Výška	117 mm
Hloubka	45 mm
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-10 °C ... 70 °C
Zkušební napětí	800 V (50 Hz, 1 min.)
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0109-11
	DIN VDE 0160 (v částech)
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Zatěžovací rázové napětí	1,2 kV
Izolační pevnost	125 V

#### Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

#### Parametry připojení přípojka 2

Označení přípojky	Zástrčková přípojka D-SUB
Počet přípojek	1
Způsob připojení	Zdířkový konektor D-SUB
Počet pólů	9

## Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub zástrčkami s trny, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2299987	CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2299990	CABLE-D 9SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m
2300009	CABLE-D 9SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302010	CABLE-D 9SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302023	CABLE-D 9SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302036	CABLE-D 9SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302049	CABLE-D 9SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m
2926360	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/ S/0,5M	Stíněný kabel s 9pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 9 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m
2926373	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/ S/1,0M	Stíněný kabel s 9pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 9 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m


2926386	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/ S/1,5M	Stíněný kabel s 9pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 9 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m
2926399	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/ S/2,0M	Stíněný kabel s 9pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 9 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m
2926409	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/ S/3,0M	Stíněný kabel s 9pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 9 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m
2926412	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/ S/4,0M	Stíněný kabel s 9pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 9 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m
2926425	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/ S/6,0M	Stíněný kabel s 9pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 9 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m

#### Obecně

2900909	CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25- S/...	Stíněný kabel s 9pólovou lištou s trny D-SUB a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 9 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní
---------	-----------------------------------	--

#### Výkres/schéma

##### Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.