


UM 45-FLK14

Obj.č.: 2962557


Obrázek ukazuje 34pólovou variantu


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962557>

Modul VARIOFACE, se šroubovými svorkami a s konektorem plochého páskového kabelu, k montáži na NS 35/7,5; počet pólů 14



Údaje

EAN	 4 017918 087227
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,081 kg
Informace v katalogu	Strana 279 (IF-2007)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
14.07.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Počet pólů	14

Šířka	59 mm
Výška	45 mm
Hloubka	50 mm
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
zkušební napětí vstup/výstup	500 V AC
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	EN 60664
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Parametry připojení přípojka 1

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	16
Délka odstranění izolace	6 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství		
Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 0,5 m
2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 1 m
2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 1 m
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 1,5 m
2296993	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka: 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 3 m
2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 3,5 m
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 4 m
2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 4 m
2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 4,5 m
2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 6 m

2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 8 m
2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 8 m
2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Kulatý kabel, s konfekcionováním, stíněný, délka kabelu variabilní
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.