


CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S

Obj.č.: 2302117


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302117>

Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m

Údaje

EAN	 4 017918 893071
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,6385 kg
Informace v katalogu	Strana 512 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
22.05.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	125 V AC/DC
proudová zatížitelnost na větev max.	2 A
Max. odpor vedení	$\leq 0,09 \Omega/m$
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Délka kabelu	6 m
Dílčí žíla, průřez	0,25 mm ²
AWG	24
Vnější průměr	9 mm
Stínění	ano
	Opletení z pozinkovaných měděných drátů, pokrytí asi 85 %
Cykly zapojení	> 200

Konektory na straně modulu

Počet pólů	15
Konektory	Zdířkový konektor D-SUB
Počet zástrček	1

Konektory na straně řídicí jednotky

Počet pólů	15
Konektory	Lišta s trny D-SUB
Počet zástrček	1

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.