


## VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED

Obj.č.: 2322197


Obrázek ukazuje 15pólovou variantu se zásuvkovou vložkou


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322197>

Modul VARIOFACE, se šroubovým připojením a zdiřkovým konektorem D-Sub-Miniatur, k montáži na nosné profily NS 35, s LED, počet pólů: 9



### Údaje

EAN	 4 046356 451819
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0953 kg
Informace v katalogu	Strana 533 (CAT-7-2013)

### Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
10.04.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecná data

Jmenovité napětí $U_N$	24 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	2,5 A
Počet pólů	9
Šířka	34,7 mm

Výška	65,5 mm
Hloubka	45,1 mm
ukazatel stavu	LED
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C
Montážní poloha	libovolně
Normy/předpisy	IEC 60664
	ČSN EN 50178
	IEC 62103
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

**Parametry připojení přípojka 1**

Označení přípojky	Připojení desky plošných spojů
Přípojka podle normy	IEC / EN
Způsob připojení	Šroubové připojení
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

**Parametry připojení přípojka 2**

Označení přípojky	Zástrčková přípojka D-SUB
Počet přípojek	1
Způsob připojení	Zdířkový konektor D-SUB
Počet pólů	9

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobační:


Aprobační z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Kabel / vodič</b>		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub zástrčkami s trny, délka kabelu variabilní
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní
2299987	CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m
2299990	CABLE-D 9SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m
2300009	CABLE-D 9SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m
2302010	CABLE-D 9SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m
2302023	CABLE-D 9SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m
2302036	CABLE-D 9SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m
2302049	CABLE-D 9SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Osazený, stíněný kulatý kabel, s 9pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m

### Výkres/schéma

Schéma zapojení



**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.