

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q

Obj.č.: 2959599


Vyobrazení ukazuje variantu UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2959599>

VARIOFACE SLIM-LINE, šroubové svorky a zásuvka D-Sub s kolíkovými kontakty, k montáži napříč na NS 35/7,5; počet pólů 15



Údaje

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN |  4 017918 086244 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,10907 kg |
| Informace v katalogu | Strana 536 (CAT-7-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
11.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Jmenovité napětí U_N | 125 V AC/DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 2,5 A |
| | 1,5 A (při rovnoměrném zatížení všech větví) |
| Počet pólů | 15 |

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Šířka | 25 mm |
| Výška | 147 mm |
| Hloubka | 45 mm |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -10 °C ... 70 °C |
| Zkušební napětí | 800 V (50 Hz, 1 min.) |
| Montážní poloha | libovolně |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| | IEC 60664 A |
| | DIN VDE 0110 |
| | DIN VDE 0160 (v částech) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Zatěžovací rázové napětí | 1,2 kV |
| Izolační pevnost | 125 V |

Parametry připojení přípojka 1

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Označení přípojky | Připojení desky plošných spojů |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Způsob připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm ² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm ² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12 |
| Délka odstranění izolace | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |

Parametry připojení přípojka 2

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Označení přípojky | Zástrčková přípojka D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Způsob připojení | Lišta s trny D-SUB |
| Počet pólů | 15 |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel / vodič | | |
| 2302421 | CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... | Stíněný kulatý kabel osazený se dvěma D-Sub konektory s dutinkami, délka kabelu variabilní |
| 2302340 | CABLE D-SUB-S/.../.../... | Stíněný kulatý kabel osazený s D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu variabilní |
| 2926085 | CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M | Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 0,5 m |
| 2926098 | CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M | Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1 m |
| 2926108 | CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M | Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 1,5 m |
| 2926111 | CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M | Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 2 m |
| 2926124 | CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M | Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 3 m |
| 2926137 | CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M | Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 4 m |


| | | |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2926140 | CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M | Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: 6 m |
| 2302052 | CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 0,5 m |
| 2302065 | CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1 m |
| 2302078 | CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 1,5 m |
| 2302081 | CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 2 m |
| 2302094 | CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 3 m |
| 2302104 | CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 4 m |
| 2302117 | CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, s 15pólovými D-Sub konektory s dutinkami a trny, délka kabelu: 6 m |

Obecně

| | | |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2900905 | CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... | Stíněný kabel s 15pólovým zdířkovým konektorem D-Sub a volným koncem. Jednotlivé vodiče jsou popsány od 1 do 15 a opatřeny koncovkami vodiče. Stínící opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu. Délka kabelu: variabilní |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Výkres/schéma

Schéma zapojení



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.