


VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7


Obj.č.: 2315230


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315230>

Předávací modul VARIOFACE pro Siemens SIMATIC® S7-300, pro max. 16 kanálů se specifickým označením SIMATIC® (1 -20), šroubová svorka, šířka modulu: 80,6 mm



Údaje

| | |
|----------------------|---|
| EAN |  4 046356 313070 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85369010 |
| Váha brutto v kusech | 0,1504 kg |
| Informace v katalogu | Strana 474 (CAT-7-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
22.11.2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

| | |
|--|------------|
| Jmenovité napětí U_N | 60 V AC/DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 1 A |
| Počet pólů | 14 |
| Šířka | 80,6 mm |

| | |
|---|------------------|
| Výška | 65,5 mm |
| Hloubka | 56 mm |
| ukazatel stavu | ne |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Montážní poloha | libovolně |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| | ČSN EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,6 kV |

Parametry připojení přípojka 1

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Označení přípojky | Úroveň pole |
| Způsob připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm ² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm ² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm ² |
| Průřez vodiče AWG/kcmil min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG/kcmil max. | 12 |
| Délka odstranění izolace | 8 mm |
| Závit šroubu | M 3 |

Parametry připojení přípojka 2

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Označení přípojky | Úroveň řízení |
| Počet přípojek | 2 |
| Způsob připojení | IDC / FLK - lišta s trny (2,54 mm) |
| Počet pólů | 14 |

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized

Vyžádané aprobační:

Aprobační z:

Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|----------------------|----------------------------|---|
| Kabel / vodič | | |
| 2314040 | FLK 14-EZ-DR-HF/... | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: variabilní |
| 2295729 | FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK | Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 0,3 m |
| 2288901 | FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK | Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 0,5 m |
| 2296977 | FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 0,5 m |
| 2288914 | FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK | Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 1 m |
| 2296980 | FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 1 m |
| 2288927 | FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK | Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 1,5 m |
| 2288930 | FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK | Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 2 m |
| 2297002 | FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 2 m |
| 2288943 | FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK | Kulatý kabel osazený dvěma 14pólovými konektorovými lištami (propojení 1:1), mj. k přenosu 8 kanálů, délka kabelu: 2,5 m |
| 2288956 | FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 3 m |
| 2299013 | FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 3 m |
| 2288969 | FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 3,5 m |
| 2288972 | FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 4 m |
| 2299026 | FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 4 m |
| 2290847 | FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 4,5 m |

| | | |
|---------|------------------------------|--|
| 2290834 | FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 5 m |
| 2290850 | FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 5,5 m |
| 2290863 | FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 6 m |
| 2299039 | FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 6 m |
| 2299563 | FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 8 m |
| 2299042 | FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 8 m |
| 2299576 | FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK | Osazený, kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka kabelu: 10 m |
| 2299055 | FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S | Osazený, stíněný kulatý kabel, se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1), mj. k předání 8 kanálů, délka: 10 m |
| 2305952 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 0,5 m |
| 2305965 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 1 m |
| 2305978 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 1,5 m |
| 2305981 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 2 m |
| 2305994 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 2,5 m |
| 2304759 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 3 m |
| 2304762 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 4 m |
| 2304717 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 5 m |

| | | |
|---------|---------------------------------|---|
| 2306003 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 6 m |
| 2314011 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 7 m |
| 2314024 | FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 8 m |
| 2314037 | FLK 14/EZ-DR/HF/1000/ KONFEK | Osazený kulatý kabel neobsahující halogeny , se dvěma 14pólovými pružinovými lištami (propojení 1:1) k předání 8 kanálů. To, že neobsahuje halogeny se týká výhradně jen 14pólového vodiče. Délka kabelu: 10 m |
| 2295046 | FLK EZ-DR-S.../.../... | Kulatý kabel, s konfekcionováním, stíněný, délka kabelu variabilní |
| 2295059 | FLK EZ-DR.../.../... | Kulatý kabel, osazený s konfekcionováním, nestíněný, délka kabelu variabilní |

Obecně

| | | |
|---------|-------------|---|
| 5147777 | BLUEMARK X1 | Tiskárna s technologií UV k potisku plastových štítků ve formátu UniCard. |
|---------|-------------|---|

Značení

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 0818111 | UC-TM 4 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 3,6 x 10,5 mm |
| 0818085 | UC-TM 6 | Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, Velikost popisovaného pole: 5,6 x 10,5 mm |
| 0811862 | ZB 22:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 22 mm, Velikost popisovaného pole: 10,5 x 21,8 mm |
| 0809793 | ZB 5,08:UNBEDRUCKT | Označovací štítek, Pás, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, Velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm |

Výkres/schéma

Schéma zapojení




Schéma připojení: VIP-2/.../2FLK14 (1-20) /S7

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.