

VS-25-A-EMV-S

Obj.č.: 1689763


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689763>

Stínicí plech D-SUB-EMC, velikost Shell 3, pro montážní rám VS-25-...

Údaje

EAN	 4 017918 915469
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,00093 kg
Informace v katalogu	Strana 220 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.03.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné parametry

Typ konstrukce	25
Materiál pouzdra	Alpaka
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 80 °C

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



D-SUB stínící plech EMC

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.